


Suport din aluminiu cu fixare cu șurub

Suport TC din aluminiu cu fixare prin șurub, pentru bride de cablu. Rezistent la temperaturi ridicate.



Cu întârziere la propagarea flăcării



Rezistența termică



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Excelent pentru potrivirea contururilor

Înălțime redusă și greutate mică

Rezistența termică

fără îmbătrânire

Domeniul de utilizare

Elemente de fixare pentru fașete de cablu

Inclus

Livrat fără șuruburi

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bază și element pentru fixare bride de cablu

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000449

ETIM 6.0 Descriere clasa: Piesă suport pentru bride de cablu

Material:

Aluminiu (3003, ASTM-B-209)

Gama de temperatură:

-100°C ÷ +450°C

Suport din aluminiu cu fixare cu șurub

Observație

Acesta este un produs al companiei ABB/Thomas & Betts.

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Suport din aluminiu cu fixare cu șurub

Articol nr.	Descriere articol	Tip de fixare	Material	Lățimea fașetei (mm)	Greutate (g/100 bucăți)	Bucăți / UA
61724430	TC 105	înșurubare	aluminiu	4,8	67	1000