



Suport pentru fașete cu fixare prin șurub / nit

Soclu TC cu șurub pentru bridelor



mm	A	B	C	D	F
TC 826	5,7	13,0	24,0	2,0	12,3
TC 828	3,8	10,0	23,0	1,0	13,5



Fără halogen

Beneficii

Înălțime totală redusă

Posibilitatea montării încrucișate

Domeniul de utilizare

Elemente de fixare pentru fașete de cablu

Pentru fixarea cu șuruburi sau nituri

Zonele tipice de utilizare: producerea de tablouri electrice, autovehicule, echipamente de birou

Normă de referință / aprobări

Fișier număr E49405

UL 94 V-2

Inclus

Livrat fără șuruburi

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bază și element pentru fixare bride de cablu

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000449

ETIM 6.0 Descriere clasa: Piesă suport pentru bride de cablu

Culoare:

Culoare naturală

Material:

Poliamidă 6.6

fără halogen și fără silicon

Gama de temperatură:

-40 °C ÷ +85 °C

Ultima actualizare (19.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Suport pentru fașete cu fixare prin șurub / nit

Observație

Acesta este un produs al companiei ABB/Thomas & Betts.

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Suport pentru fașete cu fixare prin șurub / nit

Articol nr.	Descriere articol	Tip de fixare	Material	Diametru (mm)	Lățimea fașetei (mm)	Greutate (g/100 bucăți)	Bucăți / UA
61724810	TC 826	înșurubare	PA 6.6	4.2	4,8	197	1000
61724820	TC 828	înșurubare	PA 6.6	4.2	4,8	40	1000