

KNIPEX clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral

KNIPEX X-Cut® clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral cu mâner izolat pentru o tăiere precisă

Informații

Cap îngust pentru utilizarea în zone greu accesibile



Beneficii

Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent

Mânerile izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V

Domeniul de utilizare

Pentru sârmă moale și sârmă tare

Caracteristicile produsului

Lame tăietoare călite pentru execuții precise

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Foarfecă pentru cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000142

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Foarfece de tăiat cablu

Certificări:

Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V

Certificare VDE

Material:

Oțel vanadiu, forjat, călit cu ulei în mai multe etape

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

KNIPEX clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral

Articol nr.	Denumire articol	Sârmă moale mm	Fir cu duritate medie mm	Sârmă tare mm	Greutate (kg)	Lungime (mm)
KNIPEX clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral						
62120520	Tăietor lateral SESI 16	4	3	2	0,216	160

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16