


TRONIC suport pentru conductor

Soluții mobile și flexibile pentru transportul, depozitarea și desfășurarea rolor și bobinelor de conductor

Informații

Produsele TRONIC se potrivesc cu rolele de conductori H05V-K și H07V-K (Maxi-Ring), precum și pentru bobinele de conductori LAPP.



Beneficii

Facilitează manevrarea și depozitarea rolor și bobinelor cu conductor și asigură un loc de lucru curat și ordonat

Gruparea conductorilor conduce la asamblarea eficientă la locul de instalare

Soluție ușor de utilizat, cu timp de pregătire foarte scurt, datorită reumplării ușoare

Fără răsucire / îndoire prin tragere orizontală

Montarea codurilor de bare permite utilizarea soluțiilor kanban, dar sunt posibile și alte soluții de marcare FLEXIMARK®

Domeniul de utilizare

Transportul, depozitarea și derularea conductorilor

Trecerea scârilor și a altor bariere cu varianta Climber

Unitate mobilă de stocare și derulare pentru reducerea manoperei

Caracteristicile produsului

Modulul TRONIC este compus din 2 role TRONIC montate pe un suport

Cărucior pentru conductori TRONIC S12:

capacitate pentru 12-18 bobine de conductori (în funcție de lățimea bobine)

Șasiu cărucior cu suport de unelte

Modul TRONIC Climber Cărucior pentru conductori, cu scari și opțional cu compartiment de depozitare pentru unelte (nr. art.: 85001640)

Date Tehnice

Dimensiuni:

Potrivit pentru garniturile de cablu:

Diametrul exterior al cablului: max. 10 mm
Diametrul bobinei: max. 295 mm
Diametru interior: 80-180 mm
Înălțime: max. 80 mm

Date generale:

Sarcină max. per TRONIC: 7 kg

Încărcare maximă TRONIC Single-core S12:

nivel 1: 60 kg

nivel 2: 40 kg

nivel 3: 30 kg

Material:

Oțel vopsit

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

TRONIC suport pentru conductor

Observație

TRONIC este un nume comercial al companiei Meccanica Nicoletti S.R.L

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

TRONIC suport pentru conductor

Articol nr.	Denumire articol	Cuprinde	Capacitatea inelelor	Dimensiuni în mm	Greutate (kg)
Cutie					
85001632	TRONIC Box	-	1	D=310.0, H=103.0	0,7
85001624	Cărucioare pentru fire individuale TRONIC 12	12 TRONIC	12	L=670.0, W=610.0, H=950.0	19
85001629	Cărucioare pentru fire individuale TRONIC 48	48 TRONIC	48	L=865.0, W=770.0, H=1460.0	106
Modul					
85001625	Modul TRONIC	2 TRONIC	2	L=335.0, W=335.0, H=280.0	2,6
85001621	Modul TRONIC - Cărucioare pentru fire individuale 6x2	6 TRONIC Module	12	L=610.0, W=600.0, H=1270.0	29
85001622	Modul TRONIC - Cărucioare pentru fire individuale 18x2	18 TRONIC Module	36	L=840.0, W=820.0, H=1400.0	93
85001639	TRONIC cărucior pentru conductori - Climber	6 TRONIC Module	12	L=710.0, W=680.0, H=1360.0	40
Bobină					
85001628	Cărucioare TRONIC S12 pentru conductori	-	18	L=620.0, W=590.0, H=1160.0	20
Accesorii					
85001637	Capac TRONIC	1 transparentní víko	-	-	-

Ultima actualizare (24.04.2024)



©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

TRONIC suport pentru conductor



Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16