


FLEXIMARK® Cablelabel LFL

FLEXIMARK® Etichete LFL pentru marcarea cablurilor, fixare cu bride (posibilitate de fixare pe una sau ambele laterale). Textul poate fi tipărit pe etichete cu ajutorul software-ului nostru de marcăre și a imprimantelor laser uzuale.

Informații

LFL2H 9,9-26 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistent la UV

Beneficii

Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
Printabile pe ambele părți

Domeniul de utilizare

Pentru marcarea cablurilor
Se poate monta direct pe cablu folosind bride de plastic
Nu necesită suport pentru caractere

Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale
Alimentare manuală cu foaia de etichete
Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi

Inclus

Foi perforate DIN A4 / A5

Trăsăturile produsului

Fixare cu o fașetă (LFL1H) sau cu două fașete (LFL2H), lățime până la 4.5mm

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Sistem de codificare cabluri
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de marcare cablu
Culoare:	Galben/alb (pot fi imprimate pe ambele părți)
Material:	Poliester fără halogen Grosime (mm): 0.175
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +125 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x lungime (mm)	Suprafață de etichetare (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83254750	FLEXIMARK® Etichetă LFL2H 9,9-26 YEWH	galben / alb	9.9 x 48.0	9.9 x 26.0	400	1
83254760	FLEXIMARK® Etichetă LFL1H 9,9-35 YEWH	galben / alb	9.9 x 48.0	9.9 x 35.0	400	1
83254765	FLEXIMARK® Etichetă LFL2H 66-9,9 YEWH	galben / alb	9.9 x 89.0	9.9 x 66.0	560	1