


FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Etichetele FLEXIMARK® Flexilabel LFL sunt sub formă de coli de etichete care se imprimă cu imprimante laser comerciale folosind softul nostru. Se utilizează pentru marcarea cablurilor, introduse în port etichetă

Informații

LFL 9,5-35 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistent la UV

Beneficii

Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
Printabile pe ambele părți

Domeniul de utilizare

Pentru marcarea cablurilor

Etichetele potrivite pentru suportii PTE, PTEF și CAB (vezi capitolul "Suportii de etichete și accesorii ")

Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale

Alimentare manuală cu foaia de etichete

Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi

Inclus

Foi perforate DIN A4

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcarea

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Culoare:	Galben/alb (pot fi imprimate pe ambele părți)
Material:	Poliester fără halogen Grosime (mm): 0.175
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83254620	FLEXIMARK® Etichetă LFL 6-35 YEWH	galben / alb	6.0 x 35.0	2350	1
83254650	FLEXIMARK® Etichetă LFL 9,5-17,5 YEWH	galben / alb	9.5 x 17.5	3190	1
83254660	FLEXIMARK® Etichetă LFL 9,5-28 YEWH	galben / alb	9.5 x 28.0	2030	1
83254670	FLEXIMARK® Etichetă LFL 9,5-35 YEWH	galben / alb	9.5 x 35.0	1450	1
83254701	FLEXIMARK® Etichetă LFL 9,9-66 YEWH	galben / alb	9.9 x 66.0	840	1
83254690	FLEXIMARK® Etichetă LFL 9,5-196 YEWH	galben / alb	9.5 x 196.0	290	1
83254710	FLEXIMARK® Etichetă LFL 12-38 YEWH	galben / alb	12.0 x 38.0	1150	1
83254714	FLEXIMARK® Etichetă LFL 15-45 YEWH	galben / alb	15.0 x 45.0	720	1
83254718	FLEXIMARK® Etichetă LFL 19-50 YEWH	galben / alb	19.0 x 50.0	560	1
83254719	FLEXIMARK® Etichetă LFL 19-100 YEWH	galben / alb	19.0 x 100.0	280	1