


## FLEXIMARK® Flexiprint LF

Etichetele FLEXIMARK® Flexiprint LF sunt destinate marcării conductorilor și fibrelor optice, instalarea se face ușor și rapid.

### Informații

LF1 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Timpu de asamblare



Rezistent la UV

### Beneficii

Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)  
Ușor de instalat

### Domeniul de utilizare

Pentru etichetarea conductorilor

Marcarea cablurilor de fibră optică

Marcare înainte de conectarea conductorilor

Pentru cabluri cu secțiune de peste 16 mm<sup>2</sup>, se pot utiliza bride pentru fixarea etichetelor

### Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale

Alimentare manuală cu foaia de etichete

Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi

Variantă normală: Până la max. 7 caractere

Versiune L (de ex. LF1L): Până la max. 15 caractere

### Inclus

O coală are 20-60 de etichete perforate, funcție de dimensiuni

Dimensiuni foi: 80-100mm x210mm

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Flexiprint LF

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Culoare:	Galben, alb La cerere: verde, albastru și roșu
Material:	Poliester fără halogen Grosime ( mm ): 0.175
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +125°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

**FLEXIMARK® Flexiprint LF**

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	A (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Pentru mm <sup>2</sup>	Marcatori/unitate de ambalare
Pachet mic (10 folii) - versiune de culoare galbenă									
83254410	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE	galben	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	600
83254430	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE	galben	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	600
83254447	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE	galben	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	300
83254470	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE	galben	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	600
83254487	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE	galben	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	300
83254510	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE	galben	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	300
83254530	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE	galben	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	200
83254416	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH	alb	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	600
83254436	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH	alb	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	600
83254448	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH	alb	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	300
83254476	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH	alb	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	600
83254488	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH	alb	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	300
83254516	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH	alb	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	300
83254536	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH	alb	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	200
Pachet mare (75 folii)									
83280005	FLEXIMARK®	galben	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Flexiprint LF**

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	A (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Pentru mm <sup>2</sup>	Marcatori/unitate de ambalare
	Flexiprint LF0 YE-75								
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75	galben	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75	galben	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75	galben	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75	galben	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75	galben	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75	galben	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500
83254406	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75	alb	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500
83254426	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75	alb	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254446	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75	alb	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254466	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75	alb	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254486	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75	alb	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254506	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75	alb	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254526	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75	alb	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://approxomania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Flexiprint LF**