


FLEXIMARK®Wrapping labels LCK

Etichetele cu înfășurare FLEXIMARK® LCK reprezintă etichete din vinil prevăzute cu folie laminată/folie de protecție pentru marcarea cablurilor cu ajutorul unei imprimante laser. Folia de protecție protejează textul de abraziune și solvenți.

Informații

LCK 32 YE disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



Industrie alimentară



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie solară



Energie eoliana



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Cerința de spațiu



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Folia transparentă este înfășurată în jurul cablului și este lipită pe câmpul etichetei, astfel încât imprimarea să fie protejată la abraziune, murdărie și solvenți

Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)

Se economisește spațiu datorită împletirii foarte strânse

FLEXIMARK®Wrapping labels LCK

Domeniul de utilizare

Pentru marcarea cablurilor

Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale

Alimentare manuală cu foaia de etichete

Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi

Inclus

10 sau 100 de foi perforate DIN A4 (în funcție de mărimea ambalajului selectat)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001530

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Sistem de codificare cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001530

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de marcare cablu

Adeziv:

Adeziv permanent pe bază de acril

Culoare:

Galben, alb

Material:

Poliester fără halogen

Grosime (mm): 0.025

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +125°C

Temperatura minimă de operare +10°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK®wrapping labels LCK

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x lungime (mm)	Suprafață de etichetare (mm)	Pentru diametru ext. (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
Pachet mic (10 folii) - versiune de culoare galbenă							
83256142	FLEXIMARK® Etichetă LCK 32 YE	galben	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640	1
83256144	FLEXIMARK® Etichetă LCK 35 YE	galben	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400	1
83256146	FLEXIMARK® Etichetă LCK 40 YE	galben	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240	1
83256148	FLEXIMARK® Etichetă LCK 45 YE	galben	25.0 x 142.5	25.5 x 25.4	8.0 - 36.0	160	1
83256161	FLEXIMARK® Etichetă LCK 48 YE	galben	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180	1
83256150	FLEXIMARK® Etichetă LCK 60 YE	galben	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200	1
83256152	FLEXIMARK® Etichetă LCK 65 YE	galben	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120	1
83256154	FLEXIMARK® Etichetă LCK 70 YE	galben	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80	1
83256143	FLEXIMARK® Etichetă LCK 32 WH	alb	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640	1
83256145	FLEXIMARK® Etichetă LCK 35 WH	alb	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400	1
83256147	FLEXIMARK® Etichetă LCK 40 WH	alb	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240	1
83256149	FLEXIMARK® Etichetă LCK 45 WH	alb	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	160	1
83256160	FLEXIMARK® Etichetă LCK 48 WH	alb	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180	1
83256151	FLEXIMARK® Etichetă LCK 60 WH	alb	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200	1
83256153	FLEXIMARK® Etichetă LCK 65 WH	alb	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120	1
83256155	FLEXIMARK® Etichetă LCK 70 WH	alb	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80	1
Pachet mare (100 folii) - versiune de culoare galbenă							
83256542	FLEXIMARK® Etichetă LCK 32 YE-100	galben	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	6400	1
83256544	FLEXIMARK® Etichetă LCK 35 YE-100	galben	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	4000	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
 PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK®Wrapping labels LCK

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x lungime (mm)	Suprafață de etichetare (mm)	Pentru diametru ext. (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83256546	FLEXIMARK® Etichetă LCK 40 YE-100	galben	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	2400	1
83256548	FLEXIMARK® Etichetă LCK 45 YE-100	galben	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	1600	1
83256550	FLEXIMARK® Etichetă LCK 60 YE-100	galben	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	2000	1
83256552	FLEXIMARK® Etichetă LCK 65 YE-100	galben	50.0 x 95.0	50.0 x 25.0	8.0 - 21.0	1200	1
83256554	FLEXIMARK® Etichetă LCK 70 YE-100	galben	50.0 x 142.5	50.0 x 25.0	8.0 - 36.0	800	1
83256543	FLEXIMARK® Etichetă LCK 32 WH-100	alb	25.0 x 33.5	25.0 x 12.0	4.0 - 7.0	6400	1
83256545	FLEXIMARK® Etichetă LCK 35 WH-100	alb	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	4000	1
83256547	FLEXIMARK® Etichetă LCK 40 WH-100	alb	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	2400	1
83256549	FLEXIMARK® Etichetă LCK 45 WH-100	alb	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	1600	1
83256551	FLEXIMARK® Etichetă LCK 60 WH-100	alb	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	2000	1
83256553	FLEXIMARK® Etichetă LCK 65 WH-100	alb	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	1200	1
83256555	FLEXIMARK® Etichetă LCK 70 WH-100	alb	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	800	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://approxomania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16