



FLEXIMARK® Flexiprint TF

Etichetele FLEXIMARK® Flexiprint TF sunt destinate marcării conductorilor sau fibrelor optice, cu instalare rapidă și ușoară

Informații

TF 1 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Timpu de asamblare



Rezistent la UV

Beneficii

Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
Ușor de instalat

Domeniul de utilizare

Pentru etichetarea conductorilor

Marcarea cablurilor de fibră optică

Marcare înainte de conectarea conductorilor

Pentru cabluri cu secțiune de peste 16 mm², se pot utiliza bride pentru fixarea etichetelor

Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5
Bandă de transfer recomandată: R71 110-360 resinBK (articol nr. 83259609)

Variantă normală: Până la max. 7 caractere

Versiune L (de ex. LF1L): Până la max. 15 caractere

Inclus

Livrat în role cu etichete

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Culoare:	Galben disponibil în verde, albastru sau roșu
Material:	Poliester fără halogen Grosime (mm): 0.175
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Pentru mm ²	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Marcatori/unitat e de ambalare	UA (buc/set)
Pachet mic										
83255011	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600	alb	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600	alb	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600	alb	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600	alb	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600	alb	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	200	1
Pachet mare										
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	galben	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	galben	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE	galben	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	galben	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	galben	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	galben	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	galben	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1
83254365	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH	alb	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Pentru mm ²	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83254366	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH	alb	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254355	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE	alb	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254367	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH	alb	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254360	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH	alb	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254368	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH	alb	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254369	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH	alb	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1

FLEXIMARK® Flexiprint TF