


FLEXIMARK® tub termocontractibil organizat

Rolă cu tub termocontractibil pretăiat FLEXIMARK® pentru marcarea conductorilor și a cablurilor. Disponibil și în varianta rezistentă la motorină și fără halogeni.



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie eoliana



Fără halogen



Timpu de asamblare



Cerința de spațiu

Beneficii

Timpu de lucru redus

Deja tăiat la lungimea exactă

Domeniul de utilizare

Acoperă o gamă mare de diametre de cabluri / conductori

Normă de referință / aprobări

Versiune cu halogen: Omologat UL 224

Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5

Bandă de transfer recomandată: FTI-X 60-300 BK (nr. articol 83260206)

Inclus

Livrat în role cu etichete

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® tub termocontractibil organizat**Date Tehnice**

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
La cerere:	Disponibil, de asemenea, și ca versiune rezistentă la diesel (cu certificare SNCF- NF F00-608)
Culoare:	Culoare standard: galben Disponibil și în alb
Material:	Poliolefină Raport de termocontractibilitate: Versiune fără halogen: 2:1 Versiune cu halogen: 3:1
Gama de temperatură:	Versiune fără halogen: -55 °C până la +105 °C Versiune cu halogen: -55 °C până la +135 °C Temperatura de termocontractie : +90 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® tub termocontractibil organizat

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
Fără halogen						
83260225	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 2.4/1.2-12.5 YE	galben	1.2 - 2.4	12.5	4000	1
83260228	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 2.4/1.2-16.6 YE	galben	1.2 - 2.4	16.6	3000	1
83260100	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 2.4/1.2-25 YE	galben	1.2 - 2.4	25.0	2000	1
83260090	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 2.4/1.2-38 YE	galben	1.2 - 2.4	38.0	1000	1
83260080	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 2.4/1.2-50 YE	galben	1.2 - 2.4	50.0	1000	1
83260226	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 3.2/1.6-12.5 YE	galben	1.6 - 3.2	12.5	4000	1
83260229	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 3.2/1.6-16.6 YE	galben	1.6 - 3.2	16.6	3000	1
83260101	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 3.2/1.6-25 YE	galben	1.6 - 3.2	25.0	2000	1
83260091	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 3.2/1.6-38 YE	galben	1.6 - 3.2	38.0	1000	1
83260081	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 3.2/1.6-50 YE	galben	1.6 - 3.2	50.0	1000	1
83260227	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 4.8/2.4-12.5 YE	galben	2.4 - 4.8	12.5	4000	1
83260230	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 4.8/2.4-16.6 YE	galben	2.4 - 4.8	16.6	3000	1
83260102	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 4.8/2.4-25 YE	galben	2.4 - 4.8	25.0	2000	1
83260092	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.	galben	2.4 - 4.8	38.0	1000	1

FLEXIMARK® tub termocontractibili organizat

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
	4.8/2.4-38 YE					
83260082	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 4.8/2.4-50 YE	galben	2.4 - 4.8	50.0	1000	1
83260103	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 6.4/3.2-25 YE	galben	3.2 - 6.4	25.0	2000	1
83260093	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 6.4/3.2-38 YE	galben	3.2 - 6.4	38.0	1000	1
83260083	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 6.4/3.2-50 YE	galben	3.2 - 6.4	50.0	1000	1
83260104	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 9.5/4.8-25 YE	galben	4.8 - 9.5	25.0	1000	1
83260094	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 9.5/4.8-38 YE	galben	4.8 - 9.5	38.0	500	1
83260084	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 9.5/4.8-50 YE	galben	4.8 - 9.5	50.0	500	1
83260105	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 12.7/6.4-25 YE	galben	6.4 - 12.7	25.0	1000	1
83260095	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 12.7/6.4-38 YE	galben	6.4 - 12.7	38.0	500	1
83260085	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 12.7/6.4-50 YE	galben	6.4 - 12.7	50.0	500	1
83260106	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 19.1/9.5-25 YE	galben	9.5 - 19.1	25.0	1000	1
83260096	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 19.1/9.5-38 YE	galben	9.5 - 19.1	38.0	500	1
83260086	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 19.1/9.5-50 YE	galben	9.5 - 19.1	50.0	500	1
83260107	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.	galben	12.7 - 25.4	25.0	600	1

FLEXIMARK® tub termocontractibil organizat

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
	25.4/12.7-25 YE					
83260097	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 25.4/12.7-38 YE	galben	12.7 - 25.4	38.0	300	1
83260087	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 25.4/12.7-50 YE	galben	12.7 - 25.4	50.0	300	1
83260098	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 38.1/19.1-38 YE	galben	19.1 - 38.1	38.0	100	1
83260088	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 38.1/19.1-50 YE	galben	19.1 - 38.1	50.0	100	1
83260099	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 50.8/25.4-38 YE	galben	25.4 - 50.8	38.0	100	1
83260089	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 50.8/25.4-50 YE	galben	25.4 - 50.8	50.0	100	1
Cu conținut de halogen						
83260044	FLEXIMARK® tub organizat 2.4/0.8-25(2) YE	galben	0.8 - 2.4	25.0	2000	1
83260035	FLEXIMARK® tub organizat 2.4/0.8-38(1) YE	galben	0.8 - 2.4	38.0	1000	1
83260026	FLEXIMARK® tub organizat 2.4/0.8-50(1) YE	galben	0.8 - 2.4	50.0	1000	1
83260045	FLEXIMARK® Perf tub organizat 3.2/1.0-25(2) YE	galben	1.0 - 3.2	25.0	2000	1
83260036	FLEXIMARK® tub organizat 3.2/1.0-38(1) YE	galben	1.0 - 3.2	38.0	1000	1
83260027	FLEXIMARK® tub organizat 3.2/1.0-50(1) YE	galben	1.0 - 3.2	50.0	1000	1
83260046	FLEXIMARK® tub organizat 4.8/1.6-25(2) YE	galben	1.6 - 4.8	25.0	2000	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® tub termocontractibili organizat

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83260037	FLEXIMARK® tub organizat 4.8/1.6-38(1) YE	galben	1.6 - 4.8	38.0	1000	1
83260028	FLEXIMARK® tub organizat 4.8/1.6-50(1) YE	galben	1.6 - 4.8	50.0	1000	1
83260047	FLEXIMARK® tub organizat 6.4/2.0-25(2) YE	galben	2.0 - 6.4	25.0	2000	1
83260038	FLEXIMARK® tub organizat 6.4/2.0-38(1) YE	galben	2.0 - 6.4	38.0	1000	1
83260029	FLEXIMARK® tub organizat 6.4/2.0-50(1) YE	galben	2.0 - 6.4	50.0	1000	1
83260048	FLEXIMARK® tub organizat 9.5/3.0-25(2) YE	galben	3.0 - 9.5	25.0	1000	1
83260039	FLEXIMARK® tub organizat 9.5/3.0-38(1) YE	galben	3.0 - 9.5	38.0	500	1
83260030	FLEXIMARK® tub organizat 9.5/3.0-50(1) YE	galben	3.0 - 9.5	50.0	500	1
83260049	FLEXIMARK® tub organizat 12.7/4.0-25(2) YE	galben	4.0 - 12.7	25.0	1000	1
83260040	FLEXIMARK® tub organizat 12.7/4.0-38(1) YE	galben	4.0 - 12.7	38.0	500	1
83260031	FLEXIMARK® tub organizat 12.7/4.0-50(1) YE	galben	4.0 - 12.7	50.0	500	1
83260041	FLEXIMARK® tub organizat 19.0/6.0-38(1) YE	galben	6.0 - 19.0	38.0	500	1
83260032	FLEXIMARK® tub organizat 19.0/6.0-50(1) YE	galben	6.0 - 19.0	50.0	500	1
83260051	FLEXIMARK® tub organizat 25.4/8.0-25(2) YE	galben	8.0 - 25.4	25.0	600	1
83260042	FLEXIMARK® tub organizat 25.4/8.0-38(1) YE	galben	8.0 - 25.4	38.0	300	1
83260033	FLEXIMARK® tub organizat 25.4/8.0-50(1) YE	galben	8.0 - 25.4	50.0	300	1

FLEXIMARK® tub termocontractibil organizat

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83260043	FLEXIMARK® tub organizat 38.1/12.7-38(1)YE	galben	12.7 - 38.1	38.0	100	1
83260034	FLEXIMARK® tub organizat 38.1/12.7-75(1)YE	galben	12.7 - 38.1	75.0	100	1
83260050	FLEXIMARK® tub organizat19.0/6.0-25(2)YE	galben	6.0 - 19.0	25.0	1000	1