

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

FLEXIMARK® TCK Etichete wrapabile din vinil cu o folie transparentă de protecție, pentru marcarea cablurilor, cu imprimare prin transfer termic



Energie solară



Energie eoliana



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Folia transparentă este înfășurată în jurul cablului și este lipită pe câmpul etichetei, astfel încât imprimarea să fie protejată la abraziune, murdărie și solvenți

Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)

Se economisește spațiu datorită împletirii foarte strânse

Domeniul de utilizare

Pentru marcarea cablurilor

Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5

Bandă de transfer recomandată: R71 110-360 resinBK (article no. 83259609)

Inclus

Livrat în role cu etichete

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Adeziv:	Adeziv permanent pe bază de acril
Culoare:	Alb și galben
Material:	Poliester fără halogen Grosime (mm): 0.025
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +125 °C Temperatura minimă de operare +10 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x lungime (mm)	Suprafață imprimabilă (Lxh mm)	Pentru Ø (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
Versiune de culoare albă							
83259874	FLEXIMARK® Etichetă TCK 32 WH	alb	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259875	FLEXIMARK® Etichetă TCK 35 WH	alb	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259876	FLEXIMARK® Etichetă TCK 40 WH	alb	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259877	FLEXIMARK® Etichetă TCK 45 WH	alb	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259890	FLEXIMARK® Etichetă TCK 48 WH	alb	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259878	FLEXIMARK® Etichetă TCK 60 WH	alb	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259879	FLEXIMARK® Etichetă TCK 65 WH	alb	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259881	FLEXIMARK® Etichetă TCK 70 WH	alb	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1
Versiune de culoare galbenă							
83259882	FLEXIMARK® Etichetă TCK 32 YE	galben	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259883	FLEXIMARK® Etichetă TCK 35 YE	galben	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259884	FLEXIMARK® Etichetă TCK 40 YE	galben	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259885	FLEXIMARK® Etichetă TCK 45 YE	galben	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259889	FLEXIMARK® Etichetă TCK 48 YE	galben	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259886	FLEXIMARK® Etichetă TCK 60 YE	galben	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259887	FLEXIMARK® Etichetă TCK 65 YE	galben	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259888	FLEXIMARK® Etichetă TCK 70 YE	galben	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1