

## FLEXIMARK® TA Foam - Benzi pentru panou

FLEXIMARK® TA sunt etichete din spumă de poliester, imprimabile prin transfer termic, varianta economică la etichetele din plastic gravate, destinate marcării echipamentelor electrice ( de exemplu dulapuri electrice, butoane, chei de selecție, aparate de măsură, etc )



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Timpul de asamblare



Rezistent la UV

### Beneficii

Rezistență bună la UV

Autoadeziv pe mai multe suprafețe

Alternativă eficientă de preț la etichetele de plastic gravate

### Domeniul de utilizare

Marcarea componentelor electronice, panourilor, butoanelor și semnelor informative

### Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5

Bandă de transfer recomandată: FTI-Y 60-360 BK (nr. articol 83260201)

### Inclus

Livrat în role cu etichete

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**FLEXIMARK® TA Foam - Benzi pentru panou**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Adeziv:              | Adeziv permanent pe bază de acril   |
| Culoare:             | Argintiu<br>Alb în catalogul online |
| Material:            | Spumă poliester                     |
| Gama de temperatură: | -40 °C ÷ +90 °C                     |

**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

**FLEXIMARK® TA Foam - Benzi pentru panou**

| Articol nr. | Denumire articol               | Culoare | Lățime (mm) | m/unitate de ambalare | UA (buc/set) |
|-------------|--------------------------------|---------|-------------|-----------------------|--------------|
| Bandă panou |                                |         |             |                       |              |
| 83255355    | FLEXIMARK® TA Spumă 13-20m SR  | argint  | 13          | 20                    | 1            |
| 83255356    | FLEXIMARK® TA Spumă 15-20m SR  | argint  | 15          | 20                    | 1            |
| 83255357    | FLEXIMARK® TA Spumă 18-20m SR  | argint  | 18          | 20                    | 1            |
| 83255358    | FLEXIMARK® TA Spumă 25-20m SR  | argint  | 25          | 20                    | 1            |
| 83255359    | FLEXIMARK® TA Spumă 30-20m SR  | argint  | 30          | 20                    | 1            |
| 83255360    | FLEXIMARK® TA Spumă 35-20m SR  | argint  | 35          | 20                    | 1            |
| 83255361    | FLEXIMARK® TA Spumă 50-20m SR  | argint  | 50          | 20                    | 1            |
| 83255362    | FLEXIMARK® TA Spumă 80-20m SR  | argint  | 80          | 20                    | 1            |
| 83255363    | FLEXIMARK® TA Spumă 100-20m SR | argint  | 100         | 20                    | 1            |

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16