


FLEXIMARK® TA spumă marcarea componente

FLEXIMARK® TA sunt etichete din spumă de poliester, imprimabile prin transfer termic, varianta economică la etichetele din plastic gravate, destinate marcării echipamentelor electrice (de exemplu dulapuri electrice, butoane, chei de selecție, aparate de măsură, etc)

Informații

Disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Timpul de asamblare



Rezistent la UV

Beneficii

Rezistență bună la UV

Autoadeziv pe mai multe suprafețe

Alternativă eficientă de preț la etichetele de plastic gravate

Domeniul de utilizare

Marcarea componentelor electronice, panourilor, butoanelor și semnelor informative

Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5
Bandă de transfer recomandată: FTI-Y 60-360 BK (nr. articol 83260201)

Inclus

Livrat în role cu etichete

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® TA spumă marcarea componente

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcarea
Adeziv:	Adeziv permanent pe bază de acril
Culoare:	Argintiu Alb in catalogul online
Material:	Spumă poliester
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +90 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® TA spumă marcare componente

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
Formă rectangulară						
83255338	FLEXIMARK® TA Spumă 13-7 SR	argint	7	13	1000	1
83255339	FLEXIMARK® TA Spumă 22-22 SR	argint	22	22	1000	1
83255340	FLEXIMARK® TA Spumă 27-8 SR	argint	8	27	1000	1
83260166	FLEXIMARK® TA Spumă 27-12.5 SR	argint	12,5	27	1000	1
83260167	FLEXIMARK® TA Spumă 27-15 SR	argint	15	27	1000	1
83260168	FLEXIMARK® TA Spumă 27-18 SR	argint	18	27	1000	1
83255341	FLEXIMARK® TA Spumă 27-27 SR	argint	27	27	1000	1
83260170	FLEXIMARK® TA Spumă 30-40 SR	argint	40	30	1000	1
83260171	FLEXIMARK® TA Spumă 35-15 SR	argint	15	35	1000	1
83260172	FLEXIMARK® TA Spumă 35-18 SR	argint	18	35	1000	1
83260173	FLEXIMARK® TA Spumă 45-15 SR	argint	15	45	1000	1
83255342	FLEXIMARK® TA Spumă 45-25 SR	argint	25	45	1000	1
83255343	FLEXIMARK® TA Spumă 48-19 SR	argint	19	48	1000	1
83260176	FLEXIMARK® TA Spumă 50-15 SR	argint	15	50	1000	1
83260177	FLEXIMARK® TA Spumă 50-25 SR	argint	25	50	750	1
83260179	FLEXIMARK® TA Spumă 60-30 SR	argint	30	60	500	1
83260180	FLEXIMARK® TA Spumă 70-18 SR	argint	18	70	1000	1
83255344	FLEXIMARK® TA Spumă 90-15 SR	argint	15	90	250	1
83260182	FLEXIMARK® TA Spumă 90-30 SR	argint	30	90	250	1

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® TA spumă marcarea componente

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83260183	FLEXIMARK® TA Spumă 90-45 SR	argint	45	90	250	1
83260185	FLEXIMARK® TA Spumă 100-30 SR	argint	30	100	250	1
83260186	FLEXIMARK® TA Spumă 100-50 SR	argint	50	100	250	1
83255345	FLEXIMARK® TA Spumă 100-70 SR	argint	70	100	250	1
83260188	FLEXIMARK® TA Spumă 105-140 SR	argint	140	105	250	1
83260164	FLEXIMARK® TA Spumă 27-8 WH	alb	8	27	1000	1
83260169	FLEXIMARK® TA Spumă 27-18 WH	alb	18	27	1000	1
83260165	FLEXIMARK® TA Spumă 27-12.5 WH	alb	12,5	27	1000	1
83260174	FLEXIMARK® TA Spumă 45-15 WH	alb	15	45	1000	1
83260175	FLEXIMARK® TA Spumă 48-19 WH	alb	19	48	1000	1
83260178	FLEXIMARK® TA Spumă 60-30 WH	alb	30	60	500	1
83260181	FLEXIMARK® TA Spumă 90-30 WH	alb	30	90	250	1
83260184	FLEXIMARK® TA Spumă 90-45 WH	alb	45	90	250	1
83260187	FLEXIMARK® TA Spumă 100-50 WH	alb	50	100	250	1
Decupaj rotund						
83260189	FLEXIMARK® TA Spumă 40-30 Ø 24mm SR	argint	30	40	1000	1
83260190	FLEXIMARK® TA Spumă 40-30 Ø 24mm WH	alb	30	40	1000	1

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://approxomania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16