


FLEXIMARK® Oțel inoxidabil caractere MR

FLEXIMARK® MR, caractere ștanțate pentru medii agresive chimic, textul se crează în suportul de etichete

Informații

Disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Petrol și gaze



Șină



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Rezistent la rece



Rezistent la coroziune



Rezistent la ulei



Rezistență la acizi



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Oțel inoxidabil caractere MR

Etichetare la fața locului, ușoară, simplă și permanentă

Domeniul de utilizare

Sisteme de marcare pentru cabluri și componente

Pentru asamblare, bandă de caractere este împinsă în suportul din oțel inoxidabil

Etichetele pot fi folosite în orice industrie cu agresiuni de mediu ridicate (de exemplu petrol și gaze, transport feroviar, etc)

Normă de referință / aprobări

Certificat Achilles JQS

Notă

Inscripții chirilice la cerere

Inclus

Seturile conțin 200 marcatori pentru fiecare caracter

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare

Dimensiuni:

Înălțime x lățime: aprox. 9.5 x 6 mm

Suport etichete: aprox 6.8 mm

Material:

Oțel inox rezistent la acizi EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Gama de temperatură:

-80°C la +500°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® Oțel inoxidabil caractere MR

Articol nr.	Denumire articol	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
Seturi			
83254122	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR SET 0-9	2000	1
83254120	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR SET A-Z	5200	1
Cifre			
83254179	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 1	200	1
83254180	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 2	200	1
83254181	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 3	200	1
83254182	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 4	200	1
83254183	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 5	200	1
83254184	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 6/9	200	1
83254185	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 7	200	1
83254186	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 8	200	1
Litere			
83254150	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 A	200	1
83254151	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 B	200	1
83254152	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 C	200	1
83254153	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 D	200	1
83254154	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 E	200	1
83254155	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 F	200	1
83254156	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 G	200	1
83254157	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 H	200	1
83254158	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20	200	1

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Oțel inoxidabil caractere MR

Articol nr.	Denumire articol	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
	I		
83254159	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 J	200	1
83254160	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 K	200	1
83254161	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 L	200	1
83254162	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 M	200	1
83254163	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 N	200	1
83254164	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 O/0	200	1
83254165	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 P	200	1
83254166	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 Q	200	1
83254167	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 R	200	1
83254168	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 S	200	1
83254169	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 T	200	1
83254170	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 U	200	1
83254171	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 V	200	1
83254172	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 W	200	1
83254173	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 X	200	1
83254174	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 Y	200	1
83254175	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 Z	200	1
83254177	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 Ă	200	1
83254178	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 Ö	200	1
83254201	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 Ü	200	1

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Oțel inoxidabil caractere MR

Articol nr.	Denumire articol	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
Simboluri			
83254192	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 +	200	1
83254191	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 -	200	1
83254194	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 /	200	1
83254195	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 .	200	1
83254199	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 :	200	1
83254198	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 ~	200	1
83254193	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 =	200	1
83254200	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20, sol	200	1
83254196	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 ,	200	1
83254202	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20 (	200	1
83254189	FLEXIMARK® Benzi de caractere MR 10-20, neinscripționat	200	1