

FLEXIMARK® Oțel inoxidabil marcaje NM

FLEXIMARK® NM, Suport pentru asamblarea caracterelor fabricate din oțel inoxidabil cu rezistență la acizi, pentru marcarea cablurilor și a componentelor din industria electrotehnică

Informații

PR 1 NM 7 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Rezistent la rece



Rezistent la coroziune



Rezistență la acizi



Rezistent la UV

Beneficii

Etichetare la fața locului, ușoară, simplă și permanentă

Domeniul de utilizare

Sisteme de marcare pentru cabluri și componente

Pentru montarea caracterelor MR din oțel inox

Etichetele pot fi folosite în orice industrie cu agresiuni de mediu ridicate (de exemplu petrol și gaze, transport feroviar, etc)

Normă de referință / aprobări

Certificat Achilles JQS

Notă

Pot fi fixate cu ajutorul unor brățări autoblocante (lățime max. 7,9 mm) sau a unor șuruburi (de max. 3 mm Ø)

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Oțel inoxidabil marcaje NM

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Dimensiuni:	Toleranța dimensională este de +/-1,5 mm.
Informații:	Înălțime: aprox. 11mm Orificiu pentru șurub Ø: 3 mm
Material:	Oțel inox rezistent la acizi EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Gama de temperatură:	-80 °C la +500 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® Oțel inoxidabil marcaje NM

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (mm)	Numărul max. de caractere	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83254214	FLEXIMARK® PR10 NM4	48.0	6	50	1
83254213	FLEXIMARK® PR10 NM5	60.0	8	50	1
83254212	FLEXIMARK® PR10 NM7	84.0	12	50	1
83254211	FLEXIMARK® PR10 NM9	108.0	16	50	1
83254215	FLEXIMARK® PR10 NM11	176.0	26	50	1
83254210	FLEXIMARK® PR10 NM24	288.0	46	50	1