


FLEXIMARK® THERMO CLIP

Indicator de temperatură pentru monitorizarea cablurilor de alimentare, cu efect de memorare, fără halogen, disponibil pentru cabluri cu diametre exterioare diferite.



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare

Beneficii

Echipamentele electrice pot fi inspectate vizual datorită indicatorilor de temperatură atașați. În cazul în care temperatura este depășită, culoarea se modifică.

Identificarea rapidă a componentelor electrice supraîncălzite permite analizarea rapidă a cauzei. Acest lucru permite inițierea contramăsurilor potrivite pentru a evita opririle neplanificate.

Monitorizarea 24/7 și efectul de memorare fac posibilă înregistrarea continuă a depășirii temperaturii și pot acționa ca o avertizare timpurie de supraîncălzire.

Instalare sigură, rapidă și simplă.

Produs fără halogen care nu generează gaze nocive în cazul unui incendiu.

Domeniul de utilizare

Pentru a indica depășirea temperaturilor.

Modificarea reversibilă a culorii la temperaturi de la +53°C până la +70°C.

Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de peste +71°C.

Pentru utilizare cu cabluri de alimentare.

Se poate utiliza în medii interioare uscate.

Notă

Limitări: Seria FLEXIMARK® THERMO CLIP este adecvată pentru utilizarea pe cabluri cu o tensiune nominală maximă de 600 VCA/VDC. Seria FLEXIMARK® THERMO CLIP nu este adecvată pentru utilizarea neprotejată în exterior sau în lumina directă a soarelui. FLEXIMARK® THERMO CLIP nu sunt adecvate pentru utilizarea la temperaturi sub zero grade Celsius. FLEXIMARK® THERMO CLIP nu previn defecțiunile electrice sau incendiile, dar ajută la monitorizarea temperaturilor anormale și oferă o indicație vizuală a temperaturilor anormale ale izolației de peste 71°C, indiferent de cauza de bază. Utilizarea seriei FLEXIMARK® THERMO CLIP nu înlocuiește necesitatea de a inspecta, testa, întreține și instala instalațiile electrice în conformitate cu reglementările locale privind instalarea electrică, inspecția și întreținerea, cu cerințele de sănătate și siguranță și cu instrucțiunile producătorului. Seria FLEXIMARK® THERMO CLIP nu este potrivită pentru toate condițiile ambientale. Utilizatorul final trebuie să verifice dacă acestea sunt adecvate pentru aplicația sa.

Date Tehnice

Ultima actualizare (24.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® THERMO CLIP

Clasificare ETIM 5:	EC003592
La cerere:	Alte mărimi și simboluri
Culoare:	Violet
Material:	Masterbatch termocrom 5-10 %. 90-95% polipropilenă, nehalogenată (fără halogeni).
Gama de temperatură:	Modificarea reversibilă a culorii la temperaturi de la +53°C până la +70°C. Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de peste +71°C.

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® THERMO CLIP

Articol nr.	Denumire articol	Diametru cablului	Secțiune conductor	UA (buc/set)
83881100	FLEXIMARK THERMO CLIP H1 70°C -50	2,3-4,2	2,3-4,2 mm	50
83881101	FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70°C -1000	2,3-4,2	2,3-4,2 mm	1000
83881102	FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70°C -5000	2,3-4,2	2,3-4,2 mm	5000
83881103	FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -50	4,8-7,1	4,8-7,1 mm	50
83881104	FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -500	4,8-7,1	4,8-7,1 mm	500
83881105	FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -5000	4,8-7,1	4,8-7,1 mm	5000
83881106	FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -25	8-13,6	8-13,6 mm	25
83881107	FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -250	8-13,6	8-13,6 mm	250
83881108	FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -2000	8-13,6	8-13,6 mm	2000
83881109	FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -12	13,8-23	13,8-23 mm	12
83881110	FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -120	13,8-23	13,8-23 mm	120
83881111	FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -500	13,8-23	13,8-23 mm	500
83881112	FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -6	23-31	23-31 mm	6
83881113	FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -60	23-31	23-31 mm	60
83881114	FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -240	23-31	23-31 mm	240

Ultima actualizare (24.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® THERMO CLIP