

FLEXIMARK® THERMO SPOT

Indicator de temperatură pentru monitorizarea echipamentelor electrice, cu efect de memorare, temperatură de activare de +52°C.



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare

Beneficii

Echipamentele electrice care au o suprafață plată pot fi inspectate vizual datorită indicatorilor de temperatură atașați. În cazul în care temperatura este depășită, culoarea se modifică.

Identificarea rapidă a componentelor electrice supraîncălzite permite analizarea rapidă a cauzei. Acest lucru permite inițierea contramăsurilor potrivite pentru a evita opririle neplanificate.

Monitorizarea 24/7 și efectul de memorare fac posibilă înregistrarea continuă a depășirii temperaturii și pot acționa ca o avertizare timpurie de supraîncălzire.

Instalare sigură, rapidă și simplă.

Disponibil în unități de ambalare diferite.

Domeniul de utilizare

Pentru a indica depășirea temperaturilor.

Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de peste +52°C.

Pentru utilizare cu echipamente electrice.

Se poate utiliza în medii interioare uscate.

Notă

Limitări: Aceste etichete nu vor preveni defecțiunile electrice sau incendiile, dar vor ajuta la monitorizarea temperaturilor anormale și vor oferi indicații vizuale privind potențialele defecțiuni electrice și riscurile de incendiu. Aceste etichete nu înlocuiesc necesitatea de a instala, testa, inspecta și întreține în mod oficial echipamentul electric în conformitate cu Legea privind electricitatea la locul de muncă, cu reglementările privind cablarea instalațiilor electrice și cu instrucțiunile producătorului.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

EC003592

Culoare:

Alb

Material:

Poliester.

Film de acoperire: poliester

Adeziv: acrilic

Material de schimbare a culorii: material solid cristalin, alb,

Ultima actualizare (17.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® THERMO SPOT

Gama de temperatură:

netoxic, pe suport negru, absorbant, lipit cu adeziv acrilic.

- Temperatura de activare: 52 °C
- Toleranță: +/- 1 °C
- Depozitare la temperatura și umiditatea camerei (adică între 16° C și 27° C și 40% până la 60% RH)

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® THERMO SPOT

Articol nr.	Denumire articol	Dimensiune (mm)	UA (buc/set)
83881128	FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 1000	Ø17	1000
83881129	FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 200	Ø17	200
83881130	FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 50	Ø17	50
83881131	FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 20	Ø17	20