


FLEXIMARK® THERMO WRAP

Indicator de temperatură pentru monitorizarea cablurilor de alimentare, cu efect de memorare, disponibil pentru diferite temperaturi de activare (+70 °C sau + 90 °C).



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare

Beneficii

Echipamentele electrice pot fi inspectate vizual datorită indicatorilor de temperatură atașați. În cazul în care temperatura este depășită, culoarea se modifică.

Identificarea rapidă a componentelor electrice supraîncălzite permite analizarea rapidă a cauzei. Acest lucru permite inițierea contramăsurilor potrivite pentru a evita opririle neplanificate.

Monitorizarea 24/7 și efectul de memorare fac posibilă înregistrarea continuă a depășirii temperaturii și pot acționa ca o avertizare timpurie de supraîncălzire.

Instalare sigură, rapidă și simplă.

Adecvat pentru cabluri cu diametrul exterior de până la 33 mm.

Domeniul de utilizare

Pentru a indica depășirea temperaturilor.

Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de la +70 °C sau +90 °C (în funcție de produs).

Pentru utilizare cu cabluri de alimentare.

Se poate utiliza în medii interioare uscate.

Notă

Limitări: Aceste etichete sunt destinate utilizării pe aparate electrice. Din acest motiv, siguranța electrică trebuie să fie verificată de un electrician competent înainte de instalare. FLEXIMARK® THERMO WRAP nu este adecvată pentru utilizarea neprotejată în exterior sau în lumina directă a soarelui. Expunerea îndelungată la lumina ultravioletă (UV) poate deteriora straturile și le poate face inoperabile. FLEXIMARK® THERMO WRAP nu previne defecțiunile electrice sau incendiile, dar ajută la monitorizarea temperaturilor anormale și oferă o indicație vizuală a unei temperaturi anormale a izolației cablului de peste 70 °C/90 °C, indiferent de cauza de bază.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

EC003592

Culoare:

Galben

Material:

Poliester.

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® THERMO WRAP

Gama de temperatură:

Film de acoperire: poliester

Adeziv: acrilic

Material de schimbare a culorii: material solid cristalin, alb, netoxic, pe suport negru, absorbant, lipit cu adeziv acrilic.

- Temperatura de activare: 70 °C și 90 °C

- Toleranță: +/- 1 °C

- Timp de reacție: între 5 și 20 de secunde

- Depozitare la temperatura camerei și umiditate normală (între 16 °C și 27 °C și 40 % până la 60 % RH)

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® THERMO WRAP

Articol nr.	Denumire articol	Dimensiune (mm)	UA (buc/set)
83881120	FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -1000	118x15	1000
83881121	FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -200	118x15	200
83881122	FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -50	118x15	50
83881123	FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -20	118x15	20
83881124	FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -1000	118x15	1000
83881125	FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -200	118x15	200
83881126	FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -50	118x15	50
83881127	FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -20	118x15	20

FLEXIMARK® THERMO WRAP

