FLEXIMARK®Semne de interdicție

Marcaj de siguranță conform ISO 7010, realizat din poliester laminat, pentru marcarea pe termen lung

Informații
Toate simbolurile conform ISO 7010



Fără halogen

Rezistent la UV

Beneficii
Foarte rezistent la actiunea razelor UV, umidității, substanțelor chimice (de ex., soluții de curățat geamuri, alcool, ulei)
Rezistent la zgârieturi
Capacitate ridicată de lipire

Domeniul de utilizare
Confecționarea tablourilor electrice
Inginerie mecanică
Robotics
Marcaj de siguranță în medii industriale
Pentru utilizare în interior sau exterior

Caracteristicile produsului
Etichete autoadezive

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
La cerere:	Alte mărimi și simboluri
Culoare:	roșu
Material:	Poliester laminat (fără halogen)
Gama de temperatură:	între -40 °C și +150 °C Prelucrare: min. +10 °C

Ultima actualizare (14.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK®Semne de interdicție

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

Ultima actualizare (14.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK®Semne de interdicție

Articol nr.	Denumire articol	Descriere	Dimensiuni în mm	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83880190	FLEXIMARK® P003 adh 25	Nu lucrați cu flacără deschisă; Sunt interzise lucrul cu foc, surse deschise de aprindere și fumatul	25	10	1
83880191	FLEXIMARK® P003 adh 50	Nu lucrați cu flacără deschisă; Sunt interzise lucrul cu foc, surse deschise de aprindere și fumatul	50	10	1
83880192	FLEXIMARK® P003 adh 100	Nu lucrați cu flacără deschisă; Sunt interzise lucrul cu foc, surse deschise de aprindere și fumatul	100	10	1
83880202	FLEXIMARK® P007 adh 25	Accesul interzis pentru persoanele care au implantate stimulatoare cardiace sau defibrilatoare	25	10	1
83880203	FLEXIMARK® P007 adh 50	Accesul interzis pentru persoanele care au implantate stimulatoare cardiace sau defibrilatoare	50	10	1
83880204	FLEXIMARK® P007 adh 100	Accesul interzis pentru persoanele care au implantate stimulatoare cardiace sau defibrilatoare	100	10	1
83880253	FLEXIMARK® P024 adh 25	Accesul interzis	25	10	1
83880254	FLEXIMARK® P024 adh 50	Accesul interzis	50	10	1
83880255	FLEXIMARK® P024 adh 100	Accesul interzis	100	10	1
83880274	FLEXIMARK® P031 adh 25	Nu comutați	25	10	1
83880275	FLEXIMARK® P031 adh 50	Nu comutați	50	10	1
83880276	FLEXIMARK® P031 adh 100	Nu comutați	100	10	1

Ultima actualizare (14.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK®Semne de interdicție



Ultima actualizare (14.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16