

## FLEXIMARK® Semne de interdicție

Marcaj de siguranță conform ISO 7010, realizat din poliester laminat, pentru marcarea pe termen lung

### Informații

Toate simbolurile conform ISO 7010



Fără halogen



Rezistent la UV

### Beneficii

Foarte rezistent la acțiunea razelor UV, umidității, substanțelor chimice (de ex., soluții de curățat geamuri, alcool, ulei)

Rezistent la zgârieturi

Capacitate ridicată de lipire

### Domeniul de utilizare

Confecționarea tablourilor electrice

Inginerie mecanică

Robotics

Marcaj de siguranță în medii industriale

Pentru utilizare în interior sau exterior

### Caracteristicile produsului

Etichete autoadezive

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

La cerere:

Alte mărimi și simboluri

Culoare:

roșu

Material:

Poliester laminat (fără halogen)

Gama de temperatură:

între -40 °C și +150 °C Prelucrare: min. +10 °C

## FLEXIMARK® Semne de interdicție

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

**FLEXIMARK®Semne de interdicție**

Articol nr.	Denumire articol	Descriere	Dimensiuni în mm	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83880190	FLEXIMARK® P003 adh 25	Nu lucrați cu flacără deschisă; Sunt interzise lucrul cu foc, surse deschise de aprindere și fumatul	25	10	1
83880191	FLEXIMARK® P003 adh 50	Nu lucrați cu flacără deschisă; Sunt interzise lucrul cu foc, surse deschise de aprindere și fumatul	50	10	1
83880192	FLEXIMARK® P003 adh 100	Nu lucrați cu flacără deschisă; Sunt interzise lucrul cu foc, surse deschise de aprindere și fumatul	100	10	1
83880202	FLEXIMARK® P007 adh 25	Accesul interzis pentru persoanele care au implantate stimulatoare cardiace sau defibrilatoare	25	10	1
83880203	FLEXIMARK® P007 adh 50	Accesul interzis pentru persoanele care au implantate stimulatoare cardiace sau defibrilatoare	50	10	1
83880204	FLEXIMARK® P007 adh 100	Accesul interzis pentru persoanele care au implantate stimulatoare cardiace sau defibrilatoare	100	10	1
83880253	FLEXIMARK® P024 adh 25	Accesul interzis	25	10	1
83880254	FLEXIMARK® P024 adh 50	Accesul interzis	50	10	1
83880255	FLEXIMARK® P024 adh 100	Accesul interzis	100	10	1
83880274	FLEXIMARK® P031 adh 25	Nu comutați	25	10	1
83880275	FLEXIMARK® P031 adh 50	Nu comutați	50	10	1
83880276	FLEXIMARK® P031 adh 100	Nu comutați	100	10	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Semne de interdicție**

