


FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR FCC

FLEXIMARK® Etichetele pentru cabluri PUR FCC sunt etichete din poliuretan cu fixare cu bride autoblocante, concepute special pentru medii dure.

Informații

PUR 60x10 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



Industrie alimentară



Petrol și gaze



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la UV

Beneficii

Rezistență bună la UV

Rezistență chimică bună

Materiale foarte flexibile

Bride TY-RAP TY523MR-NDT

Domeniul de utilizare

Etichetele pot fi folosite în orice industrie cu agresiuni de mediu ridicate (de exemplu petrol și gaze, transport feroviar, etc)

Se poate monta direct pe cablu folosind bride de plastic

Normă de referință / aprobări

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR FCC

Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
MIL 81531 și MIL-STD-202G

Notă

Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit (serviciul de tipărire este inclus în preț)

Se pot scrie unu sau două rânduri

Este posibilă orice lungime de text - textul respectiv va fi imprimat cu corpuri de literă mai mici

Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, către departamentul Lapp responsabil

Coloana A: conținutul rândului 1

Coloana B: conținutul rândului 2

Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.

Șablon pentru comenzi se regăsește mai jos:

www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/

Inclus

1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Sistem de codificare cabluri
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de marcare cablu
Culoare:	Standard este text negru (la etichete negre scrisul este alb)
Material:	Poliuretan fără halogeni
Gama de temperatură:	Între -50°C și +100°C Pe termen scurt poate rezista și la temperaturi de +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR FCC

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare
Fixare mediană (cu 1 brățară autoblocantă)				
83255364	FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 23x30 YE Diamond FCC	galben	20.0 x 30.0	1
83255369	FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 20x30 WH Diamond FCC	alb	20.0 x 30.0	1
Fixare stânga (cu 1 brățară autoblocantă)				
83255366	FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 55x12 YE FCC	galben	55.0 x 12.0	1
83255371	FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 55x12 WH FCC	alb	55.0 x 12.0	1
Fixare bilaterală (cu 2 brățări autoblocante)				
83255365	FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 35x10 YE FCC	galben	35.0 x 10.0	1
61800391	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 60x10 YE FCC	galben	60.0 x 10.0	1
61800392	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x15 YE FCC	galben	75.0 x 15.0	1
61800393	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x25 YE FCC	galben	75.0 x 25.0	1
83255368	FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 100x60 YE FCC	galben	100.0 x 60.0	1
83255370	FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 35x10 WH FCC	alb	35.0 x 10.0	1
61800394	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 60x10 WH FCC	alb	60.0 x 10.0	1
61800395	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x15 WH FCC	alb	75.0 x 15.0	1
61800396	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x25 WH FCC	alb	75.0 x 25.0	1
83255372	FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 100x60 WH FCC	alb	100.0 x 60.0	1
61800397	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 60x10 RD FCC	roșu	60.0 x 10.0	1
61800398	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x15 RD FCC	roșu	75.0 x 15.0	1
61800399	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x25 RD FCC	roșu	75.0 x 25.0	1
61800400	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 60x10 OG FCC	portocaliu	60.0 x 10.0	1
61800401	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR	portocaliu	75.0 x 15.0	1

FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR FCC

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare
	75x15 OG FCC			
61800402	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x25 OG FCC	portocaliu	75.0 x 25.0	1
61800403	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 60x10 BU FCC	albastru	60.0 x 10.0	1
61800404	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x15 BU FCC	albastru	75.0 x 15.0	1
61800412	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x25 BU FCC	albastru	75.0 x 25.0	1
61800406	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 60x10 BK FCC	negru	60.0 x 10.0	1
61800407	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x15 BK FCC	negru	75.0 x 15.0	1
61800413	FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x25 BK FCC	negru	75.0 x 25.0	1