

FLEXIMARK® FCC marcarea cabluri

ETICHETE DE CABLU FCC FLEXIMARK® - marcarea personalizată a cablurilor cu marcaje din material plastic pentru fixare cu fașete



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Timpul de asamblare



Rezistență la acizi



Rezistent la UV

Beneficii

Timp redus pentru pregătire și instalare

Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)

Domeniul de utilizare

Pentru marcarea cablurilor

Notă

Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit (serviciul de tipărire este inclus în preț)

Se pot scrie unu sau două rânduri

Este posibilă orice lungime de text - textul respectiv va fi imprimat cu corpuri de literă mai mici

Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, către departamentul Lapp responsabil

Coloana A: conținutul rândului 1

Coloana B: conținutul rândului 2

Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.

Șablon pentru comenzi se regăsește mai jos:

www.lappkabel.de/kennzeichnungsoftware/fleximark-spezifische-markierungen/

Inclus

Eticheta este compusă din suport etichetă "FLEXIMARK® suport etichetă PTEF", etichete din material plastic imprimate (PVC,

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® FCC marcare cabluri

acestea nu sunt versiune fără halogen) sau Flexilabel LFL (fără halogen) și două bride din PA 6.6 (culoare: negru)
Etichetele (inclusiv bridele) sunt preasamblate înainte de livrare
1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Notă:	Bride standard: culoare neagră (142 x 2,4 mm)
Dimensiuni:	Lungimea textului: 35 mm Lungimea plăcii: 50 mm
Culoare:	Culori standard: litere negre pe fond galben sau alb disponibil în verde, albastru sau roșu
Material:	Suport etichete: fără halogen Etichete: PVC sau poliester fără halogen (versiune LFL)
Gama de temperatură:	-30°C ÷ +70°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® FCC marcare cabluri

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Înălțime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare
Cu etichete din PVC de culoare galbenă (cu conținut de halogen)				
83251300	FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 6 YE	galben	6.0	1
83251320	FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 9,5 YE	galben	9.5	1
83251350	FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 19 YE	galben	19.0	1
Cu etichete de culoare galbenă LFL din poliester (fără halogen)				
83274670	FLEXIMARK® Etichetă de cablu LFL 9,5-35 YE FCC	galben	9.5	1
Cu etichete din PVC de culoare albă (cu conținut de halogen)				
83251301	FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 6 WH	alb	6.0	1
83251321	FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 9,5 WH	alb	9.5	1
83251351	FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 19 WH	alb	19.0	1

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16