


FLEXIMARK® Flexiprint FCC

FLEXIMARK® FLEXIPRINT FCC sunt sisteme personalizate de etichetare a conductorilor sau a cablurilor de fibră optică cu instalare rapidă.



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Timpul de asamblare



Rezistent la UV

Beneficii

Etichete tipărite personalizat în diverse mărimi

Ușor de instalat

Rezistente la radiație UV

Domeniul de utilizare

Pentru etichetarea conductorilor

Marcare înainte de conectarea conductorilor

Marcarea cablurilor de fibră optică

Notă

Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit (serviciul de tipărire este inclus în preț)

Variantă normală: Până la max. 7 caractere

Versiune L (de ex. LF1L): Până la max. 15 caractere

Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, către departamentul Lapp responsabil

Coloana A: conținutul rândului 1

Coloana B: conținutul rândului 2

Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.

Șablon pentru comenzi se regăsește mai jos:

www.lappkabel.de/kennzeichnungsssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/

Inclus

1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă

Ultima actualizare (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Culoare:	Alb Disponibil galben,verde,albastru sau roșu
Material:	Poliester fără halogen Grosime (mm): 0.175
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Pentru mm²	Marcatori/unitate de ambalare
83251100	FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCC	galben	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251110	FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCC	galben	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251160	FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCC	galben	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251120	FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCC	galben	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251170	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCC	galben	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251130	FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCC	galben	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251140	FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCC	galben	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1
83251101	FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC	alb	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251111	FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC	alb	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251161	FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCC	alb	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251121	FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC	alb	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251171	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCC	alb	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251131	FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC	alb	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251141	FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC	alb	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Pentru mm²	Marcatori/unitate de ambalare
83251102	FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCC	verde	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251112	FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCC	verde	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251162	FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCC	verde	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251122	FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCC	verde	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251172	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCC	verde	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251132	FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCC	verde	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251142	FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCC	verde	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1
83251103	FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCC	albastru	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251113	FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCC	albastru	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251163	FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCC	albastru	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251123	FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCC	albastru	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251173	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCC	albastru	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251133	FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCC	albastru	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251143	FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCC	albastru	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Pentru mm ²	Marcatori/unitate de ambalare
83251104	FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCC	roșu	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251114	FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCC	roșu	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251164	FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCC	roșu	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251124	FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCC	roșu	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251174	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCC	roșu	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251134	FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCC	roșu	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251144	FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCC	roșu	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1