


FLEXIMARK® oțel inoxidabil FCC

FLEXIMARK® FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune.

Informații

Disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



Industrie alimentară



Petrol și gaze



Șină



Energie eoliana



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Rezistența termică



Rezistent la rece



Rezistent la ulei



Rezistență la acizi



Rezistent la temperatură

FLEXIMARK® oțel inoxidabil FCC



Rezistent la UV

Beneficii

Rezistență la acizi
Rezistență chimică deosebită
Rezistență la temperaturi ridicate
Utilizare durabilă

Domeniul de utilizare

Rezistă la utilizarea în condiții dure de mediu și intemperii
Industria feroviară, industria alimentară, producerea energiei eoliene, industria petrolului și a gazelor

Normă de referință / aprobări

Certificat Achilles JQS

Notă

Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit (serviciul de tipărire este inclus în preț)
Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, către departamentul Lapp responsabil
Coloana A: conținutul rândului 1
Coloana B: conținutul rândului 2
Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.
Șablon pentru comenzi se regăsește mai jos:
www.lappkabel.de/kennzeichnungsoftware/fleximark-spezifische-markierungen/
Lungimea etichetelor este funcție de numărul caracterelor
Toate caracterele sunt tipărite cu majuscule
Numărul max. de caractere: mărime scurtă 15, mărime lungă 25 cu marcator format din două părți: mărime scurtă 30 (câte 15 pe rând), mărime lungă 50 (câte 25 pe rând)

Inclus

1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă
Etichetele sunt sortate înainte de livrare
Fașetele de cablu sunt incluse în articolele nr. 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: Fașete de inox LS 4,6-200 (articol nr. 61812950)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Sistem de codificare cabluri
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de marcare cablu
Notă:	Versiuni neimprimate nr. art. 83251575 și 83251576
Dimensiuni:	Înălțimea caracterelor: 4,2 mm Distanța între 2 caractere: cca. 1 mm Diametrul găurii perforate: 3,2 mm Lățime brățări autoblocante: max. 7,9 mm
Informații:	Caractere disponibile: A-Ü 0-9 + - / . : , = simbol împământare
Material:	Oțel inox rezistent la acizi EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Gama de temperatură:	-80 °C la +500 °C

FLEXIMARK® oțel inoxidabil FCC

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Etichete goale pot fi găsite la pagina produsului "SP Metalprint" (articol nr. 83251575 și 83251576).

FLEXIMARK® oțel inoxidabil FCC

Articol nr.	Denumire articol	Înălțime (mm)	Descrierea produsului	Numărul de caractere pe rând	Marcatori/unitate de ambalare
Caractere stanțate pe un sigur rând / cu fixare prin bride autoblocante					
83251406	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC FCC LS200 0-15	9.9	cu bride	0-15	1
83251456	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC FCC LS 16-25	9.9	cu bride	16-25	1
83251402	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC FCC 0-15	9.9	fară bride	0-15	1
83251454	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC FCC 16-25	9.9	fară bride	16-25	1
Caractere stanțate pe un sigur rând / fixare cu șurub					
83251450	FLEXIMARK® Oțel inoxidabil SM FCC 0-15	9.9	cu gaură pentru șurub	0-15	1
83251478	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SM FCC 16-25	9.9	cu gaură pentru șurub	16-25	1
Caractere stanțate pe două rânduri / cu fixare prin bride autoblocante					
83251426	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC2R FCC LS 0-15	13.9	cu bride	0-15	1
83251468	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC2R FCC LS 16-25	13.9	cu bride	16-25	1
83251422	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC2R FCC 0-15	13.9	fară bride	0-15	1
83251466	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SMC2R FCC 16-25	13.9	fară bride	16-25	1
Caractere stanțate pe două rânduri / cu fixare prin șurub					
83251451	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SM2R FCC 0-15	13.9	cu gaură pentru șurub	0-15	1
83251479	FLEXIMARK® oțel inoxidabil SM2R FCC 16-25	13.9	cu gaură pentru șurub	16-25	1

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® oțel inoxidabil FCC

