


Tub termocontractibil FLEXIMARK® FCC

Tub termocontractibil FLEXIMARK® FCC - tuburi termocontractibile imprimate personalizat, utilizate în special în industria feroviară

Informații

Tub termocontractibil FK 12,7 RD 5-7 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Timpul de asamblare

Beneficii

Imprimarea personalizată a segmentelor de tub termocontractibil conform cu specificațiile clientului
Protecția izolației cablului

Domeniul de utilizare

Pentru marcarea cablurilor
Pentru aplicații unde spațiul este îngust
Utilizat, de exemplu, pentru aplicații din industria feroviară sau industria eoliană

Normă de referință / aprobări

Întârzierea propagării focului: ASTM D635-HB

Notă

Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit (serviciul de tipărire este inclus în preț)
Se pot scrie unu sau două rânduri
Vă rugăm să specificați o dată cu comanda dvs. culoarea dorită pentru imprimare text, tipul de text și modalitatea de livrare (tăiat

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Tub termocontractibil FLEXIMARK® FCC

sau perforat)

Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, catre departamentul Lapp responsabil

Coloana A: conținutul rândului 1

Coloana B: conținutul rândului 2

Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.

Șablon pentru comenzi se regăsește mai jos:

www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/

Inclus

1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă

Livrare ca piese gata tăiate sau tub continuu cu perforații de rupere

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Culoare:	Negru Alte culori disponibile: albastru, rosu, galben, alb
Material:	Poliolefină
Rata de termocontractie:	2:1
Gama de temperatură:	-55°C la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadați o unitate în loc de 640 etichete.

Tub termocontractibil FLEXIMARK® FCC

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Ø înainte de încălzire (mm)	Ø după încălzire (mm)	Numărul caracterelor	Marcatori/unitate de ambalare
83280029	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 3,2 BK	negru	3,2	1,6	1-7	1
83280030	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 3,2 BK	negru	3,2	1,6	8-12	1
83280031	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 3,2 BK	negru	3,2	1,6	13-17	1
83280032	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 4,8 BK	negru	4,8	2,4	1-7	1
83280033	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 4,8 BK	negru	4,8	2,4	8-12	1
83280034	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 4,8 BK	negru	4,8	2,4	13-17	1
83280035	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 6,4 BK	negru	6,4	3,2	1-7	1
83280036	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 6,4 BK	negru	6,4	3,2	8-12	1
83280037	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 6,4 BK	negru	6,4	3,2	13-17	1
83280038	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 9,5 BK	negru	9,5	4,75	1-7	1
83280039	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 9,5 BK	negru	9,5	4,75	8-12	1
83280040	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 9,5 BK	negru	9,5	4,75	13-17	1
83280041	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 12,7 BK	negru	12,7	6,35	1-7	1
83280042	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 12,7 BK	negru	12,7	6,35	8-12	1

Tub termocontractibil FLEXIMARK® FCC

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Ø înainte de încălzire (mm)	Ø după încălzire (mm)	Numărul caracterelor	Marcatori/unitate de ambalare
83280043	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 12,7 BK	negru	12,7	6,35	13-17	1
83280044	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 19,1 BK	negru	19,1	9,55	1-7	1
83280045	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 19,1 BK	negru	19,1	9,55	8-12	1
83280046	FLEXIMARK® Tub termocontractibil FCC-FK 19,1 BK	negru	19,1	9,55	13-17	1