


Tub termocontractibil organizat FLEXIMARK® FCC

FLEXIMARK® - tub termocontractibil FCC organizat, pentru marcarea conductorilor cu text individual. Etichetele se vor livra cu textul solicitat de dvs.



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Tempul de asamblare



Cerința de spațiu

Beneficii

Tuburi termocontactabile fără halogeni, preimprimare cu text conform solicitării clientului beneficiază în comparație cu inelele de marcarea: nu e nevoie să montați fiecare caracter
Deja tăiat la lungimea exactă

Domeniul de utilizare

Pentru etichetarea conductorilor
Marcare înainte de conectarea conductorilor

Notă

Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit (serviciul de tipărire este inclus în preț)
Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, către departamentul Lapp responsabil
Coloana A: conținutul rândului 1
Coloana B: conținutul rândului 2
Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.
Șablon pentru comenzi se regăsește mai jos:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Tub termocontractibil organizat FLEXIMARK® FCC**Inclus**

1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
La cerere:	Disponibil în varianta cu rată de contracție de 3:1 (nu este fără halogeni, cu agrement UL 224)
Culoare:	Galben
Material:	Polyolefin (Fără halogeni) Rata de termocontractie : 2:1
Gama de temperatură:	-30°C to +105°C Temperatura de termocontractie : +90°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

Tub termocontractibil organizat FLEXIMARK® FCC

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare
83280249	FLEXIMARK® tub organizat imprimat FCC 2.4/1.2-12.5 YE	galben	1,2 - 2,4	12,5	1
83280252	FLEXIMARK® Tub termocontractabil perf. FCC 2.4/1.2-16.6 YE	galben	1,2 - 2,4	16,6	1
83255385	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.FCC 2.4/1.2-25 YE	galben	1,2 - 2,4	25	1
83280250	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.FCC 3.2/1.6-12.5 YE	galben	1,6 - 3,2	12,5	1
83280253	FLEXIMARK® FCC Tub termocontractabil perf. 3.2/1.6-16.6 YE	galben	1,6 - 3,2	16,6	1
83255386	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.FCC 3.2/1.6-25 YE	galben	1,6 - 3,2	25	1
83280251	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. FCC 4.8/2.4- 12.5 YE	galben	2,4 - 4,8	12,5	1
83280254	FLEXIMARK® FCC Tub termocontractabil perf. 4.8/2.4-16.6 YE	galben	2,4 - 4,8	16,6	1
83255387	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.FCC 4.8/2.4-25 WH	alb	2,4 - 4,8	25	1
83255388	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.FCC 2.4/1.2-12.5 WH	alb	1,2 - 2,4	12,5	1
83255389	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.FCC 2.4/1.2-16.6 WH	alb	1,2 - 2,4	16,6	1
83255390	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.FCC 2.4/1.2-25 WH	alb	1,2 - 2,4	25	1
83255391	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.FCC 3.2/1.6-12.5 WH	alb	1,6 - 3,2	12,5	1
83255392	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.FCC 3.2/1.6-16.6 WH	alb	1,6 - 3,2	16,6	1

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

Tub termocontractibil organizat FLEXIMARK® FCC

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	Lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare
83255393	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.FCC 3.2/1.6-25 WH	alb	1,6 - 3,2	25	1
83255394	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.FCC 4.8/2.4-12.5 WH	alb	2,4 - 4,8	12,5	1
83255395	FLEXIMARK® Tub termocontract. perf.FCC 4.8/2.4-16.6 WH	alb	2,4 - 4,8	16,6	1

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16