

Imprimantă de transfer FLEXIMARK® SQUIX și EOS5*

Imprimantele de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX și EOS 5 sunt imprimante de transfer termic centrate median cu o rezoluție de 300 dpi pentru o imprimare stabilă și de înaltă calitate.

Informații

Asistență tehnică gratuită în engleză (telefon: +46 155 777 64, e-mail: support@fleximark.se)



Beneficii

Viteză mare de presare (până la 150 mm/sec)

Rezoluție mare de printare: 300dpi

Control simplu cu ajutorul software-ului FLEXIMARK®

Întreținere ușoară (curățarea senzorului de etichete, a rolei de presiune sau schimbarea capului de imprimare) se poate realiza în mod independent

Domeniul de utilizare

Printare pe diferite tipuri de materiale (tub termocontractibil FLEXIMARK®, etichete PUR și etichete TA din spumă)

Datorită procesului de imprimare prin transfer termic, suprafața imprimată devine mai rezistentă la murdărie și zgârieturi, precum și la uleiuri și substanțe chimice

Notă

Pentru tăierea tuburilor termocontractibile se va utiliza, de exemplu, cuțitul de tăiere opțional pentru EOS 5

Pentru perforarea tuburilor termocontractibile plate se va utiliza imprimanta de transfer SQUIX, dotată opțional cu cuțit de perforare

Inclus

Software FLEXIMARK®

FLEXIMARK® Imprimantă de transfer SQUIX sau EOS 5 cu manual de utilizare și manual de service

Driver Windows®

Cablu USB de alimentare (lungime 1,8m)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001675

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru fax/imprimantă/MFC

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Imprimantă de transfer FLEXIMARK® SQUIX și EOS5*

Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001675 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru fax/imprimantă/MFC
Dimensiuni:	SQUIX: 274x242x446 mm (ÎxLxA) EOS5: 245x264x412mm (ÎxLxA)
Role de etichete:	Grosime material: 0,03-0,60 mm (SQUIX) 0,05-0,60 mm (EOS5) Lățime suport: 10-120 mm (SQUIX) 10-116 mm (EOS5) Diametrul max. al miezului Ø: 38,0-100,0 mm (SQUIX) 38-76 mm (EOS5)
Riboane:	Lungimea de instalare până la 500 m (SQUIX), respectiv 360 m (EOS5)
Viteză:	EOS5: până la 150,00 mm/s SQUIX: până la 300,00 mm/s
Greutate:	SQUIX: 9,0 kg EOS5: 5 kg
Material:	Etichete sau material continuu în role

Observație

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

Imprimantă de transfer FLEXIMARK® SQUIX și EOS5*

Articol nr.	Denumire articol	UA (buc/set)
83259532	FLEXIMARK ® imprimantă de transfer termic EOS5/300	1
83259602	Imprimantă termică FLEXIMARK® SQUIX 4/300M	1
83259536	FLEXIMARK® Cuțit de tăiere EOS5	1
83259603	FLEXIMARK® Cuțit de perforare PCU400 SQUIX	1

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16