


## KMK Portetichetă cu capac

KMK sunt etichetele de marcare cu bride, cu zonă de etichetare, pentru gruparea și marcarea cablurilor și a tuburilor



Fără halogen

### Beneficii

Eticheta imprimată se amplasează în suportul special cu capac de protecție la praf

### Domeniul de utilizare

Potrivit pentru marcarea și gruparea conductorilor în incinte închise  
Pentru diametre între 10 și 31 mm

### Caracteristicile produsului

Inscripționare: imprimante manuală, cu laser și cu jet de cerneală

### Normă de referință / aprobări

protecție la murdărie: DIN 30646:1993-11,  
DIN VDE 0611-1:1977-11

### Inclus

Etichete: 10 foi cu 150 (61742922) sau 50 etichete (61742926)  
Vă rugăm comandați separat etichetele

### Trăsăturile produsului

Lățimea curelei KMK1: 5 mm  
Suprafață pachet KMK1: 10-25 mm  
Lățimea benzii KMK3: 10 mm  
Suprafața de legare pentru KMK3: 16-31 mm  
Bucă de fixare KMK2/KMK4: 5 mm

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## KMK Portetichetă cu capac

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culoare:             | Transparent                                                                                                |
| Material:            | Suport de etichete: PE, fără halogen<br>Etichete: cardboard, DIN A4 perforat, silicon free și fără halogen |
| Gama de temperatură: | -40°C ÷ +80°C                                                                                              |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

## KMK Portetichetă cu capac

| Articol nr. | Denumire articol         | Lățime x înălțime (mm) | Echipament per piesă  | Conține (unitate) |
|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 61742820    | Suport de etichete KMK 1 | 29 x 8                 | cu bridă de montare   | 100               |
| 61742822    | Suport de etichete KMK 2 | 29 x 8                 | fără bridă de montare | 100               |
| 61742824    | Suport de etichete KMK 3 | 40 x 17                | cu bridă de montare   | 50                |
| 61742826    | Suport de etichete KMK 4 | 40 x 17                | fără bridă de montare | 50                |
| 61742922    | Etichete ES/LP-BW-GB     | 29 x 8                 | -                     | 10                |
| 61742926    | Etichete ES/KMK 3 GB     | 40 x 17                | -                     | 10                |