

FLEXIMARK® înregistrare caractere PTEF/CAB

Suporturi pre-tăiate FLEXIMARK® PTEF, pentru marcarea componentelor cu etichete sau caractere alfa numerice. Asamblare cu bride autoblocante.

Informații

PTEF 9,5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistență la acizi



Rezistent la UV

Beneficii

Alternativă mai ieftină prin minimizarea manoperei de tăiere

Etichetele LFL PC sunt adaptate pentru a fi utilizate în suport de etichetă de diferite dimensiuni

Protecție suplimentară împotriva radiațiilor UV și diverse substanțe chimice

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru etichete FLEXIMARK® LFL și DYMO®

Pentru marcarea cablurilor/conductorilor

Asamblare cu bride de 2,6 mm sau prindere cu șurub sau nituri când se folosesc capace

Inclus

PTEF: fără brățări autoblocante CAB: cu brățări autoblocante (135 x 2,6 mm)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de

Ultima actualizare (11.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® înregistrare caractere PTEF/CAB

	etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
Material:	Polietilenă fără halogen
Gama de temperatură:	-75°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® înregistrare caracterere PTFE/CAB

Articol nr.	Denumire articol	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
Fără brățări autoblocante							
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9,5	38	50	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9,5	70	82	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1
Cu brățări autoblocante							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1

Ultima actualizare (11.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
 PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® înregistrare caractere PTFE/CAB

Articol nr.	Denumire articol	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1

Ultima actualizare (11.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16