


FLEXIMARK® Portetichetă închisă

FLEXIMARK® Collar halogen free, suport pentru etichetă. fără halogeni și cu întârzierea propagării focului, se montează pe conductor înainte de conectarea acestuia

Informații

Atașați înainte de montare, deoarece manșonul de marcare este închis



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen

Beneficii

protecție avansată la zgâriere

Protecție rezistentă și flexibilă

Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)

Caracteristicile produsului

Cu întârziere avansată a propagării focului conform cu UL 94 V0

Notă

Suporturi de etichete potriviți pentru etichetele LMB

Inclus

Portetichetă neechipată cu etichetă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002248

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare

Culoare:

Transparent

Material:

PVC

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Portetichetă închisă

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® Portetichetă închisă

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (mm)	Pentru cabluri Ø (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
FLEXIMARK® Portetichetă închisă					
83290211	FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/10 TR	10	2.0 - 4.0	1000	1
83290212	FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/15 TR	15	2.0 - 4.0	1000	1
83252693	FLEXIMARK® Inel de marcare, fără halogen 1,4-5/23 TR	23	1.4 - 5.0	500	1
83290213	FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/30 TR	30	2.0 - 4.0	500	1
83290214	FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/10 TR	10	4.0 - 7.0	500	1
83290215	FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/15 TR	15	4.0 - 7.0	500	1
83252694	FLEXIMARK® Inel de marcare, fără halogen 5-11/23 TR	23	5.0 - 11.0	200	1
83252675	FLEXIMARK® Inel de marcare, fără halogen 5-11/30 TR	30	5.0 - 11.0	200	1