


## FLEXIMARK® suport etichete PTE

FLEXIMARK® Port etichetele PTE pentru marcarea cablurilor cu benzi de caractere sau etichete goale. Port etichetele sunt fixate pe cabluri cu ajutorul fașetelor autoblocante.



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistență la acizi



Rezistent la UV

### Beneficii

Protecție suplimentară împotriva radiațiilor UV și diverse substanțe chimice  
Garantează flexibilitate ridicată: Înregistrările de caractere pot fi tăiate la lungimea dorită

### Domeniul de utilizare

Potrivit pentru etichete FLEXIMARK® LFL și DYMO®  
Pentru marcarea cablurilor/conductorilor  
Asamblare cu bride de 2,6 mm sau prindere cu șurub sau nituri când se folosesc capace

### Inclus

Livrate în pungi de plastic sau în cutie, vezi poza. Suporturile livrate în pungi de plastic sunt tăiate la mărimi prestabilite

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248  
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002248  
ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare

## **FLEXIMARK® suport etichete PTE**

Material: Polietilenă fără halogen  
Gama de temperatură: -75°C la +80°C

### **Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

**FLEXIMARK® suport etichete PTE**

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (mm)	Înălțimea maximă a suportului (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
Suport etichete PTE					
83253012	FLEXIMARK® PTE 6-1000 mm TR (săculeț)	1000	6	10	1
Suport etichete PTE					
83259960	FLEXIMARK® PTE 6-15 m TR (Box)	15000	6	1	1
83252081	FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (săculeț)	285	9,5	10	1
83252084	FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (săculeț)	1000	9,5	10	1
83259961	FLEXIMARK® PTE 9.5-15 m TR (Box)	15000	9,5	1	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (săculeț)	285	12	10	1
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (săculeț)	1000	12	10	1
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10000	12	1	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (săculeț)	285	19	10	1
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5000	19	1	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (săculeț)	1000	19	10	1
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5000	25	1	1
Accesorii pentru suport de etichete PTE 9,5 mm					
83252005	FLEXIMARK® Buton pentru blocare FLKA 5206 YE	-	-	500	1
83252020	FLEXIMARK® Buton de blocare FLG 5242 YE	-	-	100	1

Ultima actualizare (07.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16