


DYMO® Industrie Rhino Pro 4200

DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 este cea mai mică imprimantă mobilă pentru etichete din seria DYMO® pentru realizarea de marcaje industriale, tastatură ABC



Timpu de asamblare



Greutate mică



Cerința de spațiu

Beneficii

Aparat compact și mobil

Protecțiile de cauciuc integrate previn deteriorarea imprimantei în caz de cădere accidentală

Rezistent la UV, uleiuri, solvenți și zgâriere

Pentru utilizare în interior sau exterior

Domeniul de utilizare

Marcarea cablurilor, conductorilor și componentelor

Benzi colorate din vinil, auto-adezive

Tuburi termocontractabile

Caracteristicile produsului

Tehnologie de imprimare prin transfer termic

Tastatură QWERTZ

Notă

Cablul de rețea nu este cuprins în pachetul de livrare (nr. art. 61800150)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000608

Ultima actualizare (15.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

DYMO® Industry Rhino Pro 4200

Clasificare ETIM 6:	ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bandă de etichetare ETIM 6.0 Class-ID: EC000608 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Bandă de scriere
Material:	Ribbon: VinylTub termocontractabil: Poliiolefină (propagarea flăcării conform UL224), rata de contracție 3:1
Gama de temperatură:	Gama de temperaturăBanda de vinil: -18°C la +90°C Tub termocontractabil: -18° la 135°C

Observație

DYMO® este marcă înregistrată a Sanford GmbH,a Newell Rubbermaid Company
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

DYMO® Industry Rhino Pro 4200

Articol nr.	Denumire articol	Lățime (mm)	Lungime (m)	Pentru cabluri Ø (mm)	Culoarea benzii
61800337	DYMO RHINO PRO 4200	-	-	-	-
Benzii din vinil					
61800274	RP/ID1 9mm VINIL NEGRU/ALB	9	5,5	-	alb
61800275	RP/ID1 12mm VINIL NEGRU/ALB	12	5,5	-	galben
61800276	RP/ID1 12mm VINIL NEGRU/PORTOCALIU	12	5,5	-	portocaliu
61800277	RP/ID1 12mm VINIL WH/ROȘU	12	5,5	-	roșu
61800278	Patchcord Industrial Ethernet, M8-RJ45	12	5,5	-	verde
61800279	RP/ID1 12mm VINIL NEGRU/ALB	12	5,5	-	alb
61800280	RP/ID1 19mm VINIL NEGRU/ALB	19	5,5	-	galben
61800281	RP/ID1 19mm VINIL NEGRU/PORTOCALIU	19	5,5	-	portocaliu
61800282	RP/ID1 19mm VINIL WH/ROȘU	19	5,5	-	roșu
61800283	Patchcord Industrial Ethernet, RJ45	19	5,5	-	verde
61800284	RP/ID1 19mm VINIL NEGRU/ALB	19	5,5	-	alb
Benzii pentru tub termocontractibil					
61800290	RP/ID1 Shrink 1-6-1400	6	1,5	1,18 - 2,33	alb
61800291	RP/ID1 Shrink 1-9-1400	9	1,5	1,73 - 3,73	alb
61800295	RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL	9	1,5	1,73 - 3,73	galben
61800292	RP/ID1 Shrink 1-12-1400	12	1,5	2,97 - 5,13	alb
61800296	RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL	12	1,5	2,97 - 5,13	galben
61800293	RP/ID1 Shrink 1-19-1400	19	1,5	4,64 - 8,7	alb
61800297	RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL	19	1,5	4,64 - 8,7	galben
61800344	RP/ID1 Cartuș cu etichete 1-12-1600	12	5,5	-	negru - alb
61800285	RP/ID1 9mm POLIESTER NEGRU/TRANSPARENT	9	5,5	-	negru - transparent

Ultima actualizare (15.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16