DYMO® XTL 300 / 500

Aparat de etichetare simplu, eficient și multifuncțional pentru utilizare mobilă







Timpul de asamblare

Greutate mică

Cerinţa de spaţiu

Beneficii

Imprimantă care recunoaşte automat tipul etichetei încărcate
Operare intuitivă datorită aplicaţilor de etichetare integrate
Economie de timp datorată etichetelor preformate
Posibilitate de examinare a textului înaintea tipăririi
Protecţiile de cauciuc integrate previn deteriorarea imprimantei în caz de cădere accidentală

Domeniul de utilizare

Marcarea cablurilor, conductorilor şi componentelor
Rezistenţă la UV, ulei, umiditate sau chimicale

Caracteristicile produsului

Tehnologie de imprimare prin transfer termic
XTL 500: maxim 54mm lătimea etichetei,touchscreen, cutter automatic

Normă de referință / aprobări

Benzi din vinil și etichetetip bandă laminată:
Recunoscut UL drept componentă conformă cu UL 969
Număr fișier: MH48389

Notă

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

DYMO® XTL 300 / 500

Software DYMO ID gratuit pentru conexiune la PC (se poate obţine accesând www.dmyo.com) pentru transferul facil al etichetelor

Inclus
EPIC® TOOL DIE H-D 1.6, H-BE 2.5, MC 2.5, MH 4.0

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Material:	Bandă de etichete şi etichetele tip bandă adezivă : vinil Tubul termocontractabil: poliolefină cu comportament la foc conform UL 224, rata de contracţie 3:1
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +60 °C

Observație
DYMO® este marcă înregistrată a Sanford GmbH,a Newell Rubbermaid Company
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

DYMO® XTL 300 / 500


Articol nr.	Denumire articol	Lățime (mm)	Pentru cabluri Ø (mm)	Culoarea benzii	Imprimantă	m/unitate de ambalare
83257107	DYMO XTL KIT 500	-	-	-	-	-
Benzi din vinil						
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12	-	transparent	XTL 300/500	7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12	-	alb	XTL 300/500	7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19	-	alb	XTL 300/500	7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54	-	alb	XTL 500	7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54	-	roşu	XTL 500	7
83257176	DYMO XTL VIN 12BK/YE	12	-	galben	XTL 300/500	7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54	-	galben	XTL 500	7
Benzi pentru tub termocontractibil						
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6	2.0 - 6.0	alb	XTL 300/500	2,7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12	4.0 - 12.0	alb	XTL 300/500	2,7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24	8.0 - 24.0	alb	XTL 300/500	2,7


Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

DYMO® XTL 300 / 500











Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16