

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Conector RJ45 în carcasă cu IP68

Conector circular de Ethernet cu montare pe șantier, de uz industrial, IP68 cu codare pe culori, conform cu T568B, calificat pentru 10 Gigabit

Informații

Cat. 6A conf. ISO/IEC 11801
instalare fără scule



Caracteristicile produsului

Carcasă: alamă nichelată

Adecvat pentru Ethernet 10 gigabit/i

Potrivit pentru conductori multifilari cu AWG 27/7-22/7 sau conductori plini AWG 26/1- 22/1

Normă de referință / aprobări

Listat UL (E-document E353543)

Cat. 6A conf. ISO/IEC 11801

RJ45 conform IEC 60603-7-51

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector modular

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor

Clasa de protecție:

IP 68

Temperatura ambientală (de operare):

de la -40°C la +85°C

Carcasă curculară: -40°C ÷ +85°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Articol nr.	Denumire articol
Carcasă de protecție (tată) include conector RJ45 (articol 21700601)	
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Capac de protecție pentru carcasă (tată)	
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
Carcasă de protecție (mamă) include priza RJ45 (articol 21700612)	
21700632	ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Capac de protecție pentru carcasă (mamă)	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

