


EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

Cuplaj RJ45

Modulul RJ45 confecționat conform IEC 60603-7-51 este adecvat pentru 10-Gb-Industrial Ethernet. Carcasa sa este compusă dintr-un aliaj de zinc.

Informații

Cat. 6A conf. ISO/IEC 11801
instalare fără scule



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Interferența semnalelor

Caracteristicile produsului

RJ45 conform IEC 60603-7-51

Adecvat pentru Ethernet 10 gigabit/i

Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri

Potrivit pentru conductori multifilari cu AWG 27/7-22/7 sau conductori plini AWG 26/1- 22/1

Potrivit pentru aplicații industriale

disponibil cu cod de culoare T568A sau T568B pentru cabluri cu 4 sau 8 conductori

Normă de referință / aprobări

Cat. 6A conf. ISO/IEC 11801

RJ45 conform IEC 60603-7-51

Listat UL (E-document E353543)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector modular

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001121

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe modular

Clasa de protecție:

IP 20

Temperatura ambientală (de operare):

-40°C ÷ +70°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

Articol nr.	Denumire articol	Diametrul exterior minim (mm)	Diametrul exterior maxim (mm)	Diametrul maxim al conductorului izolat (mm)
Cuplaj RJ45 conform configurației T568A				
21700611	ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC	5	9	1,6
Cuplaj RJ45 conform configurației T568B				
21700612	ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC	5	9	1,6