


## ETHERLINE® TRAY

Cablu Ethernet industrial pentru instalații de uz general conform aprobărilor PLTC și CMG conform UL și CSA, potrivit pentru aplicații EtherNet/IP, transfer de date de 1-10 Gbit/s

### Informații

PLTC (power limited tray cable) pentru utilizare protejată în pat cablu



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Cu întârziere la propagarea flăcării



Rezistența mecanică



Rezistent la ulei

### Beneficii

Domeniu foarte larg de aplicații datorită multiplelor certificări

4 perechi: 10/100/1000 Mbit/s pentru

Industrial Ethernet

Cat.7 calificat pentru 10Gbit/s

### Domeniul de utilizare

Potrivit pentru aplicații de tip EtherNet/IP

Pozare fixă

Pentru industria constructoare de mașini / inginerie în SUA

Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial, în medii industriale dure

Metode de pozare: în tuburi, paturi de cablu, mănunchiuri, paturi verticale

## ETHERLINE® TRAY

### Caracteristicile produsului

Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic  
Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"  
Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I

### Normă de referință / aprobări

c(UL)us Typ CMG (75 °C) conform cu UL 444 / CSA 22.2  
c(UL)us Typ PLTC conform cu UL 13  
In acord cu IEC 61156-5

### Descrierea produsului

Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină  
Codul de culoare conform cu EIA/TIA 568A și B  
Structură TP  
Izolație exterioară din PVC

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Tensiunea de vârf:	(nu pentru aplicații de forță) 125 V
Raza minimă de îndoire:	Flexare ocazională: 15 x diametrul exterior Pozare fixă : 10 x diametru exterior
Impedanța caracteristică:	nom. 100 Ω conform IEC 61156-6
Gama de temperatură:	Flexare ocazională: -25 °C la +80 °C Instalare fixă: -40 °C ÷ +80 °C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**ETHERLINE® TRAY**

Articol nr.	Denumire articol	Numărul de perechi și secțiunea (AWG)	Diametru exterior mm	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
2170472	ETHERLINE TRAY Cat.7 Y 4x2xAWG22/1	4x2xAWG22/1	8.9	356,14	101

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16