

## ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12-RJ45

Patchcord pentru PROFINET cu conectori M12/RJ45

Patchcord industrial pentru Ethernet, Profinet de tip C, Cat. 5, fișă M12 / fișă RJ45, PUR, pentru lanț port cablu

### Informații

Bazată pe 2170894

Variante suplimentare găsiți accesând [www.lappkabel.de/konfektionsfinder](http://www.lappkabel.de/konfektionsfinder) sau la solicitare.



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Fără halogen



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Lanț port cablu



Interferența semnalelor



Impermeabil

### Beneficii

Conexiunea nepermanentă permite schimbarea ușoară a echipamentului

Utilizat pentru conectarea directă a două componente electrice

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12-RJ45

### Domeniul de utilizare

Aplicații foarte flexibile  
Potrivit pentru aplicații EtherCAT și EtherNet/IP  
Potrivit pentru aplicații industriale  
Pentru utilizare la interior

### Caracteristicile produsului

Îndeplinește cerințele valabile pentru cat. 5e și clasa D  
2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet

### Normă de referință / aprobări

Cablul este certificat UL/CSA (CMX)

### Descrierea produsului

Conductor torsadat, 2x2x AWG22/7  
Stea cu 4 colțuri  
Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic  
Izolație exterioară făcută din PUR  
Culoare: verde (RAL 6018)  
Pach cord-uri preasamblate cu mufe M12, D-sub și RJ45  
Conector M12 cu 4 poli și protecție la vibrații

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Patchcord din cupru ( cu perechi torsadate) pentru uz industrial
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002599 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu patch din cupru industrial
Raza minimă de îndoire:	Flexibil: 8 x diametrul exterior
Clasa de protecție:	M12 - IP69 RJ45 - IP20
Gama de temperatură:	Flexibil: -20°C ÷ +60°C Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C

### Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere  
Alte lungimi sau tipuri de conectoare sunt disponibile la cerere  
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12-RJ45**

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (m)	Index Cupru kg/1.000 bucați
fișă dreaptă M12 și priză dreaptă RJ45			
2171264	IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-RJ45	0,5	15,65
2171265	IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-RJ45	1	31,3
2171266	IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-RJ45	2	62,6
2171267	IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-RJ45	3	93,9
2171268	IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-RJ45	5	156,5
2171269	IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-RJ45	10	313
2171270	IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-RJ45	20	626
fișă unghiulară M12 și fișă RJ45 dreaptă la celălalt capăt			
2171271	IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-RJ45	0,5	15,65
2171272	IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-RJ45	1	31,3
2171273	IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-RJ45	2	62,6
2171274	IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-RJ45	3	93,9
2171275	IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-RJ45	5	156,5
2171276	IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-RJ45	10	313
2171277	IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-RJ45	20	626

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare:  
PN 0456 / 02\_03\_16

## ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12-RJ45

