


Conectori cu fișe RJ45 Cat.6AHirose TM31

Conectori cu fișe RJ45 Cat.6A, Class E până la 500 MHz

Conector RJ45 pentru montare la fața locului, adecvat pentru Class E până la 500MHz (Cat.6A) potrivit pentru utilizare în domeniu industrial și de birou
Hirose TM31



Domeniul de utilizare

Conectori cu fișe RJ45 CAT.6AHirose TM31
Pentru transfer de date, până la 500 MHz

Caracteristicile produsului

Ușor de manevrat

Normă de referință / aprobări

Cat. 6A conf. ISO/IEC 11801

Descrierea produsului

Conectori cu fișe (incl. protecție împotriva îndoirii și placă de ghidare)
Adecvat pentru conductoare torsadate: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7
Complet ecranat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasa de protecție:

IP 20

Temperatura ambientală (de operare):

-25 °C .. +60 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Conectori cu fișe RJ45 Cat.6A Hirose TM31

Articol nr.	Denumire articol	Diametrul exterior maxim (mm)	Diametrul maxim al conductorului izolat (mm)	AWG 7-lițe
24441256	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GY	6	1	27-24
24441258	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BK	6	1	27-24
24441259	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A RD	6	1	27-24
24441260	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GN	6	1	27-24
24441261	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BU	6	1	27-24
24441262	Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A YE	6	1	27-24