


UNITRONIC® LAN OUTDOOR

Cablu Ethernet aparținând Cat.7, clasa F - testat până la o valoare de 1000 MHz, potrivit pentru utilizare în exterior

Cablu de date Cat.7, clasa F - potrivit pentru utilizare în exterior



Potrivit pentru exterior



Interferența semnalelor



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 și ISO/IEC 11801
Potrivit pentru exterior
rezistent UV

Domeniul de utilizare

Do zastosowania na zewnątrz
Lungimea cablului în zone terțe (suprafață orizontală, podea) nu trebuie să depășească 100 m, conform cu standardele ISO / IEC 11801 și EN 50173 (90 m canalul de cablu + 10 m în zona de lucru)

Caracteristicile produsului

Transmiterea semnalelor de date digitale și analogice
IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
Compatibil cu versiuni mai vechi

Normă de referință / aprobări

Cablurile LAN Cat.7 de la Lapp Kabel pentru "Sisteme Structurate de Cablare" îndeplinesc cerințele EIA/TIA-568 și TSB36, ca și ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class F - permanent link).

Descrierea produsului

Conductor masiv 4x2xAWG23/1

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LAN OUTDOOR

Izolația conductorului: PE

S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată

Izolație exterioară: Polietilenă, PE(L) de culoare neagră, suplimentar cu bandă de aluminiu

Date Tehnice

Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Raza minimă de îndoire:	Instalare fixă: 4 x diametru cablu În timpul instalării: 8 x diametrul exterior
Impedanța caracteristică:	100 Ω \pm 15%
Gama de temperatură:	În timpul instalării: -10 °C până la +50 °C Instalare fixă: -30 °C ÷ +70 °C

Observație

Mod de ambalare: Tambur

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

UNITRONIC® LAN OUTDOOR

Articol nr.	Denumire articol	Numărul de perechi și secțiunea (AWG)	Diametru fir în mm	Diametru exterior mm	Culoare	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
Pentru aplicații la exterior							
2170978	ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE	4 x 2 x AWG23/1	1,3	7.7	negru	24	48
Adecvat pentru îngropare directă, impermeabilitate laterală							
2170977	ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE	4 x 2 x AWG23/1	1,3	9.6	negru	24	77

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® LAN OUTDOOR

