

HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Fibră optică din polimer versiune cu izolație PE , simplex buffered

HITRONIC® POF Simplex Cablu cu tub buffer din PE și manta exterioară din PUR, element non-metalic de preluare a tracțiunii J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000, diametrul fibrei de 2,2 mm, culoare neagră

Informații

Potrivit pentru asamblare directă



Fără halogen



Greutate mică

Beneficii

Lungimi de transmisie de până la 70 m

Potrivit pentru asamblare directă

Ușor de manevrat

Fără interferențe cross-talk

Protecție EMC

Domeniul de utilizare

Pentru transmiterea de semnale optice în aplicații industriale

Pretabil pentru instalări fixe în tablourile electrice, canale de cabluri sau conducte, supus la sollicitări mecanice scăzute

Caracteristicile produsului

Greutate mică

Flexibilitate mare

Buffer tube fără halogen

Descrierea produsului

Fibră optică din polimeri optici (POF)

Tub buffer din polietilenă

Fără izolație exterioară

Culoare: negru

HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni:	Fibră optică cu protecție: 2,2 mm
Fibră de tip:	POF - P980/1000
Descriere standard:	J-V2Y
Tipul fibrei optice:	Materialul de bază: PMMA Materialul de acoperire: fluoropolimer
Raza de curbură admisă:	≥ 10 x diametrul exterior
Forța de tracțiune admisă:	Instalare fixă: 5 N Pentru timp scurt 15 N
Gama de temperatură:	Operare: -55 °C ÷ +85 °C Instalare: -10 °C ÷ +50 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere. Fotografiiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Articol nr.	Denumire articol	Fibră de tip	Numărul de fibre	Diametru exterior [mm]	Greutate (kg / km)
HITRONIC® POF SIMPLEX PE					
28000001	HITRONIC® POF SIMPLEX PE	980/1000 POF	1	2,2	3,8

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16