

HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE

Fibră optică din polimer versiune cu izolație PUR , simplex buffered, aplicații flexibile

HITRONIC® POF Simplex Cablu cu tub buffer din PE și manta exterioară din PUR, element non-metalic de preluare a tracțiunii J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000

Informații

Potrivit pentru asamblare directă



Rezistent la ulei



Greutate mică



Rezistența termică



Fără halogen

Beneficii

Transmisie optică până la 70m

Ușor de manevrat

Fără interferențe cu câmpurile electromagnetice exterioare

Fără probleme de împământare

Potrivit pentru asamblare directă

Domeniul de utilizare

Pentru transmisii optice în mediul industrial

Ca legătură între părțile în mișcare

cablu versiune FD: pentru aplicații flexibile tip lanț portcablu

Caracteristicile produsului

Rezistent la abraziune, ulei, microbi și hidroliză

Fără aderență

Izolație exterioară cu întârzierea propagării focului

și fără halogeni

cablu versiunea FD :

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE

5.000.000 cicluri de îndoire

Descrierea produsului

Fibră optică din polimeri optici (POF)
Tub buffer din polietilenă
Fire de aramid ca element de tracțiune
Izolație exterioară din PUR
Culoare: portocaliu (RAL 2003)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni:	Fibră optică cu protecție: 2,2 mm Cablu : vezi tabelul
Fibră de tip:	POF - P980/1000
Descriere standard:	J-V2Y(ZN)11Y
Tipul fibrei optice:	Materialul de bază: PMMA Materialul de acoperire: fluoropolimer
Raza de curbură admisă:	≥ 10 x diametrul exterior
Forța de tracțiune admisă:	Instalare fixă: 100N Termen scurt: 600 N
Gama de temperatură:	Operare: -20 °C ÷ +70 °C Instalare: -10 °C ÷ +50 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE

Articol nr.	Denumire articol	Fibră de tip	Numărul de fibre	Diametru exterior [mm]	Greutate (kg / km)
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR					
28020001	HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR	980/1000 POF	1	5,5	25
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR pentru aplicații în lanț port cablu					
28320001	HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR	980/1000 POF	1	6	30

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE

