

HITRONIC® POF Fibre în tuburi duplex

Fibră optică din polimer versiune cu izolație PE , duplex buffered

HITRONIC® POF DUPLEX Cablu cu două fibre din polimeri optici, în tub buffer din PE, J-V2Y 2x1P980/1000

Informații

Potrivit pentru asamblare directă



Fără halogen



Greutate mică

Beneficii

Lungimi de transmisie de până la 70 m

Potrivit pentru asamblare directă

Ușor de manevrat

Fără interferențe cross-talk

Protecție EMC

Domeniul de utilizare

Pentru transmiterea de semnale optice în aplicații industriale

Pretabil pentru instalări fixe în tablourile electrice, canale de cabluri sau conducte, supus la solicitări mecanice scăzute

Solicitări mecanice scăzute

Identificare prin puncte albe

Caracteristicile produsului

Fără halogen

Greutate mică

Flexibilitate mare

Descrierea produsului

Fibră optică din polimeri optici (POF)

Cablu Twin

Tub buffer din polietilenă

Fără izolație exterioară

Culoare: negru

Ultima actualizare (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF Fibre în tuburi duplex

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni:	Twin cable 2x2.2mm
Codul de identificare al conductorilor:	Negru/negru cu puncte albe
Fibră de tip:	POF - P980/1000
Descriere standard:	J-V2Y
Tipul fibrei optice:	Materialul de bază: PMMA Materialul de acoperire: fluoropolimer
Raza de curbură admisă:	$\geq 10 \times$ diametrul exterior
Forța de tracțiune admisă:	Instalare fixă: 10N Pentru timp scurt : 30 N
Gama de temperatură:	Operare: $-55^{\circ}\text{C} \div +85^{\circ}\text{C}$ Instalare: $-10^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

HITRONIC® POF Fibre în tuburi duplex

Articol nr.	Denumire articol	Fibră de tip	Numărul de fibre	Diametru exterior [mm]	Greutate (kg / km)
28000002	HITRONIC® POF DUPLEX PE	980/1000 POF	2	4,4	7,6