

## EPIC® SENSOR CCR

Conector de cablu, rotund, ecranat, pentru senzori sau cabluri de PROFIBUS sau CAN

Field mountable round cable coupler, IP67, IDC, for CAN / Profibus / sensor-actuator applications, 360° shielding



DeviceNet CANopen



Impermeabil



Interferența semnalelor



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Automatizări industriale

### Beneficii

Protecție EMC optimă, ecranare de 360°

Asamblare ușoară la fața locului cu tehnologie de conectare rapidă IDC

### Domeniul de utilizare

Pentru a extinde sistemul de cablare existent

Kit de reparare pentru cablurile deteriorate

### Caracteristicile produsului

Element pentru cuplarea cablurilor, cu 5 pini

Versiune ecranată

### Date Tehnice

Material:

Contact: CuZn aurit sau nichelat Randalina și corpul: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat

Clasa de protecție:

IP65/IP67

Temperatura ambientală (de operare):

de la -40°C la +85°C

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SENSOR CCR

Curent nominal (A):

4 A

### Observație

DeviceNet este marcă înregistrată a ODVA

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® SENSOR CCR**

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Secțiunea conductorului (mm <sup>2</sup> )	Diametru cablu în mm	Tensiune nominală (V)
Conector pentru cablu, rotund					
21700641	AB-C5-CCR-SH	5	18.0 - 26.0	5.0 - 9.7	60

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16