

EPIC® SENSOR M12 V4A

Conectori M12 cu montare pe șantier, pentru industria alimentară /spații exterioare

Conectori M12 cu montare pe câmp cu piuliță randalinată din oțel inoxidabil, pentru conectarea senzorilor și actuatorilor în industria alimentară



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Industria alimentară



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistent la coroziune



Cerința de spațiu



Impermeabil

Beneficii

Oțel inox randalinat pentru protecție anticorozivă
Asamblare ușoară și rapidă pe șantier
Pentru conectarea cablurilor de PROFIBUS
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Conectare ușoară și sigură prin cleme cu șurub

Domeniul de utilizare

Sisteme de automatizare
Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Producția de alimente și utilaje de ambalare
Versiunea SKINTOP® pentru aplicații în exterior

Caracteristicile produsului

Conector cu 4 poli
Conectarea conductorilor în cleme cu șurub

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12 V4A

Fără PWIS

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor
Material:	Contact: CuZn Acoperit cu : Au (aur) Randalina: oțel inox (V4A)
Clasa de protecție:	IP 67
Temperatura ambientală (de operare):	Fișă / priză -40°C la +85°C
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® SENSOR M12 V4A

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru cablu în mm	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
Fișă dreaptă						
22262049	AB-C4-M12MS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22262123	AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP	4	0.25 - 0.75	4.0 - 6.5	250	1
Priză dreaptă						
22262050	AB-C4-M12FS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22262124	AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP	4	0.25 - 0.75	4.0 - 6.5	250	1
Priză unghiulară						
22262051	AB-C4-M12FA-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16