EPIC® SENSOR M12

Conector M12 pentru montare pe şantier şantier

Conectori M12 cu montare pe şantier, conexiune cu șurubar sau versiunea cu conectare rapidă, pentru conectarea senzorilor și actuatorilor



Componente de automatizare complementare de la Lapp

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Timpul de asamblare

Impermeabil

Beneficii

Pentru conectarea cablurilor de PROFIBUS
Nu necesită scule speciale pentru conectarea cablurilor
Asamblare ușoară la fața locului cu tehnologie de conectare rapidă IDC
Conectare uşoară şi sigură prin cleme cu şurub

Caracteristicile produsului

Versiunile cu 4, 5 şi 8 pini
Variantă ecranată și neecranată
Conexiune prin şurub sau prin tehnologie de îndepărtare a izolaţiei IDC
Fără PWIS

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor
Material:	Contact: CuZn Acoperit cu : CuSnZn
Clasa de protecție:	IP 65/IP 67 (IDC) IP 67 (şurub)

Ultima actualizare (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12

Temperatura ambientală (de operare):	Priză/fişă: -25 °C to +80 °C (IDC)-40 °C to +85 °C (surub)
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A 2 A (8-pin)

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Tipul de conexiune	Secțiunea conductorului (mm²)	Diametru cablu în mm	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
Fişă dreaptă							
22260132	AB-C4-M12MS-F0,34	4	IDC	0.14 - 0.34	3.5 - 6	125	1
22260134	AB-C4-M12MS-F0,75	4	IDC	0.34 - 0.75	4 - 8	250	1
22260649	AB-C4-M12MS-PG7	4	cu şurub	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260995	AB-C4-M12MS-PG9	4	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	250	1
22260129	AB-C5-M12MS-PG7	5	cu şurub	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260651	AB-C5-M12MS-PG9	5	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260996	AB-C5-M12MS-PG9-SKINTOP®	5	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Fişă dreaptă, ecranată							
22260135	AB-C5-M12MS-PG9-SH	5	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260825	AB-C8-M12MS-PG9-SH	8	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	30	1
Fişă unghiulară							
22260647	AB-C4-M12MA-PG7	4	cu şurub	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260130	AB-C5-M12MA-PG7	5	cu şurub	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260648	AB-C5-M12MA-PG9	5	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22262023	AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP®	5	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Fişă unghiulară ecranată							
22262108	AB-C5-M12MA-PG7-SH	5	cu şurub	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
Priză dreaptă							
22260131	AB-C4-M12FS-F0,34	4	IDC	0.14 - 0.34	3.5 - 6	125	1
22260133	AB-C4-M12FS-F0,75	4	IDC	0.34 - 0.75	4 - 8	250	1
22260640	AB-C4-M12FS-PG7	4	cu şurub	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260641	AB-C4-M12FS-PG9	4	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	250	1
22260127	AB-C5-M12FS-PG7	5	cu şurub	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260644	AB-C5-M12FS-PG9	5	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260997	AB-C5-M12FS-PG9-SKINTOP®	5	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Priză dreaptă ecranată							
22260136	AB-C5-M12FS-PG9-SH	5	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1

Ultima actualizare (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

EPIC® SENSOR M12

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Tipul de conexiune	Secțiunea conductorului (mm²)	Diametru cablu în mm	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22260826	AB-C8-M12FS-PG9-SH	8	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	30	1
Priză unghiulară							
22260636	AB-C4-M12FA-PG7	4	cu şurub	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260128	AB-C5-M12FA-PG7	5	cu şurub	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260638	AB-C5-M12FA-PG9	5	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22262024	AB-C5-M12FA-PG9-SKINTOP®	5	cu şurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Priză unghiulară ecranată							
22262109	AB-C5-M12FA-PG7-SH	5	cu şurub	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1

Ultima actualizare (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12



Ultima actualizare (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16