

EPIC® SENSOR M12

Conector M12 pentru montare pe șantier șantier

Conectori M12 cu montare pe șantier, conexiune cu șurubar sau versiunea cu conectare rapidă, pentru conectarea senzorilor și actuatorilor



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare



Impermeabil

Beneficii

Pentru conectarea cablurilor de PROFIBUS

Nu necesită scule speciale pentru conectarea cablurilor

Asamblare ușoară la fața locului cu tehnologie de conectare rapidă IDC

Conectare ușoară și sigură prin cleme cu șurub

Caracteristicile produsului

Versiunile cu 4, 5 și 8 pini

Variantă ecranată și neecranată

Conexiune prin șurub sau prin tehnologie de îndepărtare a izolației IDC

Fără PWIS

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatore

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor

Material:

Contact: CuZn

Acoperit cu : CuSnZn

Clasa de protecție:

IP 65/IP 67 (IDC)

IP 67 (șurub)

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12

Temperatura ambientală (de operare):	Priză/fișă: -25°C to +80°C (IDC)-40°C to +85°C (surub)
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A 2 A (8-pin)

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® SENSOR M12

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Tipul de conexiune	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru cablu în mm	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
Fișă dreaptă							
22260132	AB-C4-M12MS-F0,34	4	IDC	0.14 - 0.34	3.5 - 6	125	1
22260134	AB-C4-M12MS-F0,75	4	IDC	0.34 - 0.75	4 - 8	250	1
22260649	AB-C4-M12MS-PG7	4	cu șurub	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260995	AB-C4-M12MS-PG9	4	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	250	1
22260129	AB-C5-M12MS-PG7	5	cu șurub	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260651	AB-C5-M12MS-PG9	5	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260996	AB-C5-M12MS-PG9-SKINTOP®	5	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Fișă dreaptă, ecranată							
22260135	AB-C5-M12MS-PG9-SH	5	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260825	AB-C8-M12MS-PG9-SH	8	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	30	1
Fișă unghiulară							
22260647	AB-C4-M12MA-PG7	4	cu șurub	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260130	AB-C5-M12MA-PG7	5	cu șurub	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260648	AB-C5-M12MA-PG9	5	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22262023	AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP®	5	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Fișă unghiulară ecranată							
22262108	AB-C5-M12MA-PG7-SH	5	cu șurub	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
Priză dreaptă							
22260131	AB-C4-M12FS-F0,34	4	IDC	0.14 - 0.34	3.5 - 6	125	1
22260133	AB-C4-M12FS-F0,75	4	IDC	0.34 - 0.75	4 - 8	250	1
22260640	AB-C4-M12FS-PG7	4	cu șurub	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260641	AB-C4-M12FS-PG9	4	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	250	1
22260127	AB-C5-M12FS-PG7	5	cu șurub	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260644	AB-C5-M12FS-PG9	5	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260997	AB-C5-M12FS-PG9-SKINTOP®	5	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Priză dreaptă ecranată							
22260136	AB-C5-M12FS-PG9-SH	5	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://approxomania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SENSOR M12

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Tipul de conexiune	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru cablu în mm	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22260826	AB-C8-M12FS-PG9-SH	8	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	30	1
Priză unghiulară							
22260636	AB-C4-M12FA-PG7	4	cu șurub	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260128	AB-C5-M12FA-PG7	5	cu șurub	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260638	AB-C5-M12FA-PG9	5	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22262024	AB-C5-M12FA-PG9-SKINTOP®	5	cu șurub	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Priză unghiulară ecranată							
22262109	AB-C5-M12FA-PG7-SH	5	cu șurub	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SENSOR M12

