

EPIC® SENSOR M12A Screw termination

Conector M12 pentru montare pe șantier șantier

Pe teren: fie că este vorba de domeniul alimentelor și băuturilor, ingineria mecanică sau intralogistică, conectorul de date M12A este un expert în transmiterea semnalelor la nivelul senzorilor-actuatoarelor. Cu acest conector din plastic, cablurile pot fi asamblate fără niciun fel de unelte speciale, datorită conexiunii cu șurub. Sunt disponibile numeroase variante.



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare



Impermeabil

Beneficii

Stabilitate ridicată datorită poliamidei rezistente la impact.

Conexiunea cu șurub ușor de întreținut face posibilă asamblarea fără utilizarea unei unelte speciale și este potrivită pentru conexiunile care trebuie să fie decuplate din nou.

Îndeplinește cerințele clasei de protecție IP 67 când este conectată.

Disponibilă în diferite modele și cu diferite configurații ale poliilor.

Domeniul de utilizare

Se poate utiliza universal la interfețele utilajelor pentru numeroase aplicații de transmisie a datelor și semnalelor din gama de frecvențe joase.

Domeniile tipice de aplicare sunt senzorii și actuatoarele, pe teren.

Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.

Caracteristicile produsului

Versiunile cu 4, 5 și 8 pini

Variantă ecranată și neecranată

Conexiune prin șurub sau prin tehnologie de îndepărtare a izolației IDC

Fără PWIS

Date Tehnice

Ultima actualizare (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12A Screw termination

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor
Material:	Contact: CuZn Acoperit cu : CuSnZn
Clasa de protecție:	IP 67
Temperatura ambientală (de operare):	-25°C to +85°C
Materialul contactului:	Aliaje de cupru
Materialul suprafeței de contact:	Au (aur)
Codarea:	Standard A

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® SENSOR M12A Screw termination

Articol nr.	Numărul pinilor	Tipul de conexiune	PL_DYN_LEITERQUERSCHNITTF LEXIBEL_MM	PL_DYN_DURCHMESSER_EPIC
381166325	3	priză	1.5	4.0 - 8.0
381166326	4	priză	1.5	4.0 - 8.0
381166327	5	priză	1.5	4.0 - 8.0
381166328	8	priză	1.0	4.0 - 8.0
381166338	3	unghiular	1.5	4.0 - 8.0
381166339	4	unghiular	1.5	4.0 - 8.0
381166341	5	unghiular	1.5	4.0 - 8.0
381166343	8	unghiular	1.0	4.0 - 8.0
381166332	3	-	1.5	4.0 - 8.0
381166333	4	-	1.5	4.0 - 8.0
381166335	5	-	1.5	4.0 - 8.0
381166337	8	-	1.0	4.0 - 8.0
381166318	3	-	1.5	4.0 - 8.0
381166319	4	-	1.5	4.0 - 8.0
381166320	5	-	1.5	4.0 - 8.0
381166321	8	-	1.0	4.0 - 8.0

Ultima actualizare (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SENSOR M12A Screw termination

Ultima actualizare (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16