

Conector cu montare pe tablou EPIC® POWER M12 60V

M12 POWER - conector pentru montaj pe tablou, panou frontal

M12 POWER - conector pentru 60 V/12 A, montaj pe tablou, pe panoul frontal, conectare cu șurub sau varianta preasamblată (include conductor PVC de 0,2m)

Informații

Conector de curent continuu mare- 60 VDC / 12 A



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu

Beneficii

Utilizare sigură în medii exterioare prin clasa de protecție ridicată

Design M12 compact și standardizat, reduce gabaritul și costurile

Cădere redusă de tensiune

Conector M12 T cu evitarea conectării greșite prin sistem cu "cheie"

Domeniul de utilizare

Alimentare pentru dispozitive mici

Ateliere de automatizări

Cablarea mașinilor, mașinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control

Potrivit pentru circuite de măsură, control, reglare

Caracteristicile produsului

Conectori M16 cu flanșă, precablat cu conductori lițați, pentru montare pe perete

Conector M20 încastrabil, montaj pe perete, cu cleme de conectare cu șurub

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Conector cu montare pe tablou EPIC® POWER M12 60V

Durabilitatea contactului: > 100 cicluri

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E249137

Descrierea produsului

conductor lișat cu izolație PVC , l = 0.2 m (4x AWG16)

4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)

Contacte de înaltă calitate, aurite

Pentru contacte cu șurub: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002061 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002061 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Carcasă conector pentru senzor / actuator
Material:	Contact: CuZn Acoperit cu: Au (aur)
Clasa de protecție:	IP 67
Temperatura ambientală (de operare):	Fișă / priză -40°C la +85°C
Codarea:	T - Power
Curent nominal (A):	12 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Piulițele M16 sau M20 neincluse

Conector cu montare pe tablou EPIC® POWER M12 60V

Articol nr.	Denumire articol	Construcție	Numărul pinilor	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22262014	AB-C4-M12MST-M20-PO	filet M20	4	60	1
Conductori izolați cu PVC					
22262016	AB-C4-M12MST-M16-0,2	filet M16	4	60	1
Conductori izolați cu PVC					
22262015	AB-C4-M12FST-M20-PO	filet M20	4	60	1
Conductori izolați cu PVC					
22262017	AB-C4-M12FST-M16-0,2	filet M16	4	60	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Conector cu montare pe tablou EPIC® POWER M12 60V