

EPIC® POWER M12L-M12L

Fișă M12 și priză M12

Aveți nevoie de multă putere? Cablul de conectare din PVC, confecționat cu conectori M12L la ambele capete, alimentează dispozitivele și mașinile dumneavoastră cu tensiuni și curenți de înaltă tensiune în cel mai scurt timp. Conectorii turnați oferă o prindere sigură - chiar și în timpul mișcărilor continue în lanțul de tracțiune sau aplicațiile de torsiune.

Informații

Mufă cu filet M12 și priză cu filet M12



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Cerința de spațiu



Lanț port cablu



Impermeabil

Beneficii

Confecționat "gata de conectare" pentru economie de timp la instalare

Cablu dovedit, testat cu succes pentru 5 milioane de cicluri de îndoire în lanțul de tracțiune și >2 milioane de cicluri de torsiune. Cablul poate fi rotit cu un unghi de torsiune de până la $\pm 180^\circ/m$.

Datorită suprastructurii duble, conectorii sunt robusți din punct de vedere mecanic, insensibili la șocuri și vibrații și, prin urmare, extrem de fiabili.

Locatorul și bacurile de sertizare se potrivesc cu cleștele de sertizare 11147000

Domeniul de utilizare

Pentru alimentarea cu energie a aparatelor și mașinilor cu tensiuni și curenți mai mari.

Structura cablului permite o utilizare flexibilă, cu mișcare permanentă în piesele mobile ale mașinilor și în lanțuri portcablu.

Potrivit pentru alimentarea cu energie în rețeaua PROFINET (M12L este considerată interfața de alimentare standardizată).

Utilizabil în medii uscate, umede și umede.

Potrivit pentru solicitări mecanice medii.

EPIC® POWER M12L-M12L

Caracteristicile produsului

Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice
Potrivit pentru lanț portcablu

Descrierea produsului

Pentru utilizare în lanț port-cablu sau părți în mișcare, în spații uscate sau umede
Izolație exterioară: PVC, negru

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare
Material:	Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere
Clasa de protecție:	M12 -IP67
Codarea:	L
Curent nominal (A):	16 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



EPIC® POWER M12L-M12L

Articol nr.
44424060
44424061
44424068
44424062
44424069
44424063
44424070
44424064
44424065
44424066
44424067

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16