

## UNITRONIC® SENSOR M12-M12

Fișă M12 și priză M12

Cablu premufat pentru senzori/actuatoare, cu fișă / priză M12 sau cu un capăt liber, cu 3, 4, 5 sau 8 poli, codat A, cu izolație exterioară din PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, potrivit pentru lanț port cablu

### Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe [www.lappgroup.com/assemblyfinder](http://www.lappgroup.com/assemblyfinder) sau la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Cerința de spațiu



Lanț port cablu



Impermeabil

### Beneficii

Economie datorită instalării ușoare și rapide  
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.  
Se evită erorile de conectare  
Protecție integrată contra vibrațiilor  
contacte aurite pentru rezistență de contact minimă

### Domeniul de utilizare

Pentru eforturi mecanice ridicate și condiții dure de funcționare

### Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## UNITRONIC® SENSOR M12-M12

rezistent UV

Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice

Fără PVC sau PWIS

Potrivit pentru lanț portcablu

Include suportul de etichetă

### Normă de referință / aprobări

Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472

UL document nr: E249137

întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2

### Descrierea produsului

secțiune liță: 0,34 mm<sup>2</sup>

(8-pini: 0,25 mm<sup>2</sup>)

Cod de culoare: 3-pini: maro (1), albastru (3), negru (4)

4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)

5-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4), verde/galben (5)

8-pini: alb (1), maro (2), verde (3), galben (4), gri (5), roz (6), albastru (7), roșu (8)

Izolație exterioară: PUR, negru

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare

Material:

Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au

Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere

Raza minimă de îndoire:

Instalare fixă: 5 x diametru cablu

Flexibil: 10 x diametru exterior

Clasa de protecție:

IP65/IP67

Temperatura ambientală (de operare):

Fișă / priză -25°C la +90°C

Instalare fixă -40°C la +80°C

Flexibil -25°C la +80°C

Codarea:

Standard A

Curent nominal (A):

4 A

2 A (8-pin)

### Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

**UNITRONIC® SENSOR M12-M12**

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiunea nominală (V)	UA (buc/set)
22260233	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	drept - drept	NU	250	1
22260234	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FS	0,6	drept - drept	NU	250	1
22260235	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	drept - drept	NU	250	1
22260236	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	drept - drept	NU	250	1
22260237	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA	0,3	drept-unghiular	NU	250	1
22260238	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA	0,6	drept-unghiular	NU	250	1
22260239	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	drept-unghiular	NU	250	1
22260240	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	drept-unghiular	NU	250	1
22260261	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA-2L	0,3	drept-unghiular	2 LEDs	24	1
22260262	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA-2L	0,6	drept-unghiular	2 LEDs	24	1
22260263	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA-2L	1	drept-unghiular	2 LEDs	24	1
22260264	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA-2L	2	drept-unghiular	2 LEDs	24	1
4-pin						
22260328	AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FS	0,3	drept - drept	NU	250	1
22260329	AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FS	0,6	drept - drept	NU	250	1
22260330	AB-C4-M12MS- 1,0PUR-M12FS	1	drept - drept	NU	250	1
22260331	AB-C4-M12MS- 2,0PUR-M12FS	2	drept - drept	NU	250	1
22260702	AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	drept - drept	NU	250	1
22260332	AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FA	0,3	drept-unghiular	NU	250	1
22260333	AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FA	0,6	drept-unghiular	NU	250	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://approxmania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

**UNITRONIC® SENSOR M12-M12**

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiunea nominală (V)	UA (buc/set)
22260334	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	drept-unghiular	NU	250	1
22260335	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	drept-unghiular	NU	250	1
22260851	AB-C4-M12MS-10,0PUR-M12FA	10	drept-unghiular	NU	60	1
22260336	AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L	0,3	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260337	AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L	0,6	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260338	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L	1	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260339	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L	2	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22262195	AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FA-3L	5	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22262199	AB-C4-M12MS-10,0PUR-M12FA-3L	10	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260304	AB-C4-M12MA-0,3PUR-M12FS	0,3	unghiular - drept	NU	250	1
22260305	AB-C4-M12MA-0,6PUR-M12FS	0,6	unghiular - drept	NU	250	1
22260306	AB-C4-M12MA-1,0PUR-M12FS	1	unghiular - drept	NU	250	1
22260307	AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS	2	unghiular - drept	NU	250	1
5-pin						
22260410	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	drept - drept	NU	60	1
22260411	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FS	0,6	drept - drept	NU	60	1
22260412	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	drept - drept	NU	60	1
22260413	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	drept - drept	NU	60	1
22260063	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA	0,3	drept-unghiular	NU	60	1
22260064	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA	0,6	drept-unghiular	NU	60	1
22260065	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	drept-unghiular	NU	60	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://approximania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

**UNITRONIC® SENSOR M12-M12**

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiunea nominală (V)	UA (buc/set)
22260066	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	drept-unghiular	NU	60	1
22260067	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L	0,3	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260068	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L	0,6	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260069	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L	1	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260070	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L	2	drept-unghiular	3 leduri	24	1
8-pin						
22260097	AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	drept - drept	NU	30	1
22260098	AB-C8-M12MS- 0,6PUR-M12FS	0,6	drept - drept	NU	30	1
22260099	AB-C8-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	drept - drept	NU	30	1
22260042	AB-C8-M12MS- 2,0PUR-M12FS	2	drept - drept	NU	30	1
22260137	AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FA	0,3	drept-unghiular	NU	30	1
22260138	AB-C8-M12MS-0,6PUR-M12FA	0,6	drept-unghiular	NU	30	1
22260139	AB-C8-M12MS1,0PUR-M12FA	1	drept-unghiular	NU	30	1
22260140	AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	drept-unghiular	NU	30	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://approxmania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16